

## Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50003191

TK 50x100

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Bauform	rechteckig
Richtungsabhängig	Nein
Tripelgröße	4 mm
Montagemaß Breite	49,5 mm
Montagemaß Höhe	99 mm
Montagemaß Dicke	9 mm
Reflexionsfläche Höhe	96 mm
Reflexionsfläche Breite	46 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Polarisationsändernd	Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PMMA8N
Struktur aktive Fläche	Triple
Nettogewicht	32 g
Art der Befestigung	Rückseite kann beklebt werden

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C
-----------------------------	---------------

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

