

Hoja técnica

Caja de conexiones

Código: 50148924

D U-M12-4W-M-SK

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de trabajo	Máx. 32 V CA/CC
Corriente de servicio de medición	4.000 mA

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Material del cuerpo	Plástico
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Acodado
Conexión 2	
Tipo de conexión	Conector por desplazamiento del aislante
Propiedades de cable	
Sección de cable admisible	0,25 ... 0,5 mm²

Datos mecánicos

Peso neto	43 g
-----------	------

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 85 °C
----------------------------------	---------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Material del cuerpo	Plástico
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Acodado

Conexión 2

Tipo de conexión	Conector por desplazamiento del aislante
------------------	--