

## Scheda tecnica dati

### Connettore

Cod. art.: 50020502

KD 095-5

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

## Dati elettrici

## Dati di potenza

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tensione di esercizio              | Max. 125 V CA/CC |
| Corrente nominale di funzionamento | 4.000 mA         |

## Collegamento

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

## Collegamento 1

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento             | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura      | M12                  |
| Tipo                             | femile               |
| Materiale                        | Metallo              |
| Materiale corpo dell'impugnatura | Plastica             |
| Numero di poli                   | 5 poli               |
| Codifica                         | Codifica A           |
| Modello                          | Angolare             |

## Collegamento 2

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Tipo di collegamento | Morsetto a vite |
|----------------------|-----------------|

## Proprietà del cavo

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Sezione dei conduttori ammessa | 0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------|-------------------------------|

## Dati meccanici

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Forma costruttiva     | Forma ad L |
| Lunghezza             | 40 mm      |
| Apertura della chiave | 13 mm      |
| Peso netto            | 22 g       |

## Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 85 °C |
|-------------------------------------|---------------|

## Certificazioni

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 67 |
|---------------------|-------|

## Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27440102 |
| ECLASS 9.0               | 27069190 |
| ECLASS 10.0              | 27440102 |
| ECLASS 11.0              | 27440102 |
| ECLASS 12.0              | 27440116 |
| ECLASS 13.0              | 27440116 |
| ECLASS 14.0              | 27440116 |
| ECLASS 15.0              | 27440116 |
| ECLASS 16.0              | 27440116 |
| ETIM 5.0                 | EC002635 |
| ETIM 6.0                 | EC002635 |
| ETIM 7.0                 | EC002635 |
| ETIM 8.0                 | EC002635 |
| ETIM 9.0                 | EC002635 |
| ETIM 10.0                | EC002635 |


## Collegamento elettrico

## Collegamento 1

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento             | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura      | M12                  |
| Tipo                             | femile               |
| Materiale                        | Metallo              |
| Materiale corpo dell'impugnatura | Plastica             |
| Numero di poli                   | 5 poli               |
| Codifica                         | Codifica A           |
| Modello                          | Angolare             |

## Pin Assegnazione dei pin

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | V+        |
| 2 | Segnale 1 |
| 3 | V-        |
| 4 | Segnale 2 |
| 5 | FE/SHIELD |



## Collegamento 2

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Tipo di collegamento | Morsetto a vite |
|----------------------|-----------------|