

## Karta danych technicznych

### Element mocujący

Nr art.: 50040269

BT 25

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
| Przeznaczony dla                | Czujniki serii 25<br>Czujniki serii 55     |

### Dane mechaniczne

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej | V2A                  |
| Masa netto                                                      | 17 g                 |
| Wersja elementu mocującego                                      | Kątowniki kształt L  |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji                         | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia                         | przykręcany          |
| Rodzaj elementu mocującego                                      | szttywne             |
| Materiał elementu mocującego                                    | Metal                |

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279202 |
| ECLASS 8.0          | 27279202 |
| ECLASS 9.0          | 27273701 |
| ECLASS 10.0         | 27273701 |
| ECLASS 11.0         | 27273701 |
| ECLASS 12.0         | 27273701 |
| ECLASS 13.0         | 27273701 |
| ECLASS 14.0         | 27273701 |
| ECLASS 15.0         | 27273701 |
| ECLASS 16.0         | 27273701 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

