

Hoja técnica

Equipo de lectura/escritura RFID

Código: 50145443

RFM 32 SL 200-M12-5A



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación
- Notas
- Para más información



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	RFM
Frecuencia de trabajo	13,56 MHz

Funciones

Funciones	Control de puerta de lectura
	I/O
	Indicador LED
	Modos de trabajo parametrizables

Datos de lectura

Alcance de lectura/escritura, máx.	110 mm
Transponder legible	ICodeSLI
	Infineon MyD
	TagIT HFI

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de alimentación U_B	12 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx.	1,2 W
Acceso de memoria	Read/Write
Velocidad de transmisión	4.000 Bd

Entradas

Número de entradas digitales	1 Unidad(es)
------------------------------	--------------

Salidas

Número de salidas digitales	1 Unidad(es)
-----------------------------	--------------

Interfaz

Tipo	RS 232
RS 232	
Función	Proceso

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de datos
	Señal IN
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	1.000 mm
Tamaño de rosca	M12

Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	76 mm x 30 mm x 102 mm
Material de carcasa	Plástico
Peso neto	346 g
Color de carcasa	Negro
Tipo de fijación	Fijación pasante

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-25 ... 65 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)	5 ... 90 %


Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	84719000
ECLASS 5.1.4	27280401
ECLASS 8.0	27280401
ECLASS 9.0	27280401
ECLASS 10.0	27280401
ECLASS 11.0	27280401
ECLASS 12.0	27280401
ECLASS 13.0	27280401
ECLASS 14.0	27280401
ECLASS 15.0	27280401
ECLASS 16.0	27280401
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
ETIM 9.0	EC002998
ETIM 10.0	EC002998

Todas las medidas en milímetros



Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de datos
	Señal IN
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	1.000 mm
Número de conductores	5 hilos
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A

Pin	Asignación de pines
1	VCC
2	RS 232 TxD
3	GND
4	RS 232 RxD
5	SWIN 1

Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Amarillo, luz continua	Disponibilidad
2	Rojo, luz continua	Puerta de lectura activada
3	Verde, parpadeante	Lectura satisfactoria

Notas

 ¡Atención al uso conforme!	
	- El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas. - El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas. - Emplee el producto para el uso conforme definido.

Para más información

- Es posible que el alcance se vea notablemente reducido por la presencia de metal en el campo de lectura.