

## Scheda tecnica dati

### Elemento torretta di segnalazione

Cod. art.: 50142456

A7-MH1-M12

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

|       |    |
|-------|----|
| Serie | A7 |
|-------|----|

### Collegamento

#### Collegamento 1

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
|----------------------|----------------------|

### Dati meccanici

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Forma costruttiva                | Cilindrica               |
| Dimensioni (Ø x L)               | 70 mm x 61 mm            |
| Materiale dell'alloggiamento     | Plastica                 |
| Peso netto                       | 98 g                     |
| Colore dell'alloggiamento        | Nero                     |
| Modello di elemento di fissaggio | Montaggio orizzontale    |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile / orizzontale |
| Registrazione modulo             | Su un solo lato          |

### Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 60 °C |
|-------------------------------------|---------------|

### Certificazioni


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 66 |
| Omologazioni        | CSA   |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4             | 27371235 |
| ECLASS 8.0               | 27371235 |
| ECLASS 9.0               | 27371234 |
| ECLASS 10.0              | 27371235 |
| ECLASS 11.0              | 27371235 |
| ECLASS 12.0              | 27371235 |
| ECLASS 13.0              | 27371235 |
| ECLASS 14.0              | 27371235 |
| ECLASS 15.0              | 27371235 |
| ECLASS 16.0              | 27371235 |
| ETIM 5.0                 | EC001154 |
| ETIM 6.0                 | EC001154 |
| ETIM 7.0                 | EC001154 |
| ETIM 8.0                 | EC001154 |
| ETIM 9.0                 | EC001154 |
| ETIM 10.0                | EC001154 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri




## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Funzione                    | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare      |
| Grandezza della filettatura | M12                       |
| Tipo                        | male                      |
| Materiale                   | Metallo                   |
| Numero di poli              | 8 poli                    |
| Codifica                    | Codifica A                |

## Collegamento elettrico

| Pin | Assegnazione dei pin          | Colore del conduttore |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| 1   | Colore luce: bianco           | Bianco                |
| 2   | n.c.                          | Marrone               |
| 3   | Colore luce: verde            | Verde                 |
| 4   | Colore luce: giallo/arancione | Giallo                |
| 5   | GND                           | Grigio                |
| 6   | n.c.                          | Rosa                  |
| 7   | VCC / Colore luce: blu        | Blu                   |
| 8   | VCC / Colore luce: rosso      | Rosso                 |



## Avvisi



### Rispettare l'uso previsto!



- Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

## Accessori

### Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

|  | Cod. art. | Designazione       | Articolo             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-----------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135127  | KD S-M12-8A-P1-020 | Cavo di collegamento | Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti<br>Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 8 poli<br>Connettore circolare, LED: No<br>Collegamento 2: A cablare<br>Schermato: Sì<br>Lunghezza cavo: 2.000 mm<br>Materiale della guaina: PUR  |
|  | 50135128  | KD S-M12-8A-P1-050 | Cavo di collegamento | Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti<br>Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 8 poli<br>Connettore circolare, LED: No<br>Collegamento 2: A cablare<br>Schermato: Sì<br>Lunghezza cavo: 5.000 mm<br>Materiale della guaina: PUR  |
|  | 50135133  | KD S-M12-8W-P1-050 | Cavo di collegamento | Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti<br>Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Angolare, female, Codifica A, 8 poli<br>Connettore circolare, LED: No<br>Collegamento 2: A cablare<br>Schermato: Sì<br>Lunghezza cavo: 5.000 mm<br>Materiale della guaina: PUR |

## Accessori

## Muting - Sistemi di montaggio

|                                                                                  | Cod. art. | Designazione | Articolo                          | Descrizione                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142896  | A7-MW2       | Elemento torretta di segnalazione | Forma costruttiva: Forma ad L<br>Modello: Angolo ad L<br>Fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante |

## Generalità

|                                                                                    | Cod. art. | Designazione | Articolo                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50135462  | A7-V1-BZ1-M  | Elemento torretta di segnalazione | Segnalazione: Acustico<br>Corrente assorbita, max.: 70 mA<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Fissaggio: Sistema a baionetta<br>Elementi di controllo: DIP-Switch, Potenzimetro 225°<br>Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66<br>Tonalità: Tono continuo o a impulso<br>Pressione acustica: 100 dB<br>Numero di toni: 8 pezzo(i) |
|   | 50138151  | A7-V1-BZ2-S  | Elemento torretta di segnalazione | Segnalazione: Acustico<br>Corrente assorbita, max.: 30 mA<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Fissaggio: Sistema a baionetta<br>Elementi di controllo: Potenzimetro 225°<br>Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66<br>Tonalità: Suono continuo<br>Pressione acustica: 105 dB<br>Numero di toni: 1 pezzo(i)                        |
|  | 50135457  | A7-V1-DS-R-T | Elemento torretta di segnalazione | Segnalazione: Ottico<br>Corrente assorbita, max.: 50 mA<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Fissaggio: Sistema a baionetta<br>Illuminazione: LED/24V<br>Rappresentazione del segnale: Luce permanente<br>Colore calotta: Rosso<br>Angolo di emissione: 360°<br>Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66                             |

## Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.