

Fiche technique

Lot capteur de sécurité miroir de renvoi

Art. n°: 426508

MLD-M003-UDC-1900-S2

Contenu



- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier



Lot comprenant

	Nombre	Art. n°	Désignation	Article	Description
	1	66500200	MLD-M003	Miroir de renvoi	Nombre de faisceaux: 3 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 400 mm Type de fixation: Montage en rainure, Montage sur montant, Support tournant
	1	549854	UDC-1900-S2	Montant	Fonctions: Montage et protection des barrières immatérielles et barrages immatériels multifaisceaux, Réglable, 3 directions Hauteur de colonne sans pied: 1.900 mm

Caractéristiques techniques

Données de base

Série MLD-UDC

Données optiques

Nombre de faisceaux 3 pièce(s)

Intervalle entre les faisceaux 400 mm

Données mécaniques

Poids net 10.294 g

Avec montant Oui

Hauteur de colonne sans pied 1.900 mm

Classification

Numéro de tarif douanier 85365019

ECLASS 5.1.4 27279207

ECLASS 8.0 27279207

ECLASS 9.0 27273605

ECLASS 10.0 27273605

ECLASS 11.0 27273605

ECLASS 12.0 27273605

ECLASS 13.0 27273605

ECLASS 14.0 27273605

ECLASS 15.0 27273605

ECLASS 16.0 27273605

ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467

ETIM 7.0 EC002467

ETIM 8.0 EC002467

ETIM 9.0 EC002467

ETIM 10.0 EC002467

UNSPSC 26.08 31241706