

## Hoja técnica

### Pieza de conexión

Código: 50116468

MS 300

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                |          |
|----------------|----------|
| Apropiado para | BCL 300i |
|                | BPS 300i |

Interfaz

|      |        |
|------|--------|
| Tipo | RS 232 |
|------|--------|

Conexión

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Número de conexiones | 3 Unidad(es)         |
| Conexión 1           |                      |
| Función              | PWR / SW IN/OUT      |
| Tipo de conexión     | Conector redondo     |
| Tamaño de rosca      | M12                  |
| Tipo                 | Conector macho       |
| Material             | Metal                |
| Número de polos      | 5 polos              |
| Codificación         | Codificación A       |
| Conexión 2           |                      |
| Función              | Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión     | USB                  |
| Tipo de conector     | USB 2.0 Mini-B       |
| Conexión 3           |                      |
| Función              | HOST / BUS IN        |
| Tipo de conexión     | Conector redondo     |
| Tamaño de rosca      | M12                  |
| Tipo                 | Conector macho       |
| Material             | Metal                |
| Número de polos      | 5 polos              |
| Codificación         | Codificación B       |

Datos mecánicos

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Diseño                    | Cúbico                          |
| Dimensiones (An x Al x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm       |
| Material de carcasa       | Metal                           |
| Carcasa de metal          | Fundición a presión de aluminio |
| Peso neto                 | 65 g                            |
| Color de carcasa          | Negro                           |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4      | 27280190 |
| ECLASS 8.0        | 27280190 |
| ECLASS 9.0        | 27279090 |
| ECLASS 10.0       | 27280192 |
| ECLASS 11.0       | 27280191 |
| ECLASS 12.0       | 27280191 |
| ECLASS 13.0       | 27280191 |
| ECLASS 14.0       | 27280191 |
| ECLASS 15.0       | 27280191 |
| ECLASS 16.0       | 27280191 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |
| ETIM 10.0         | EC003015 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Función          | PWR / SW IN/OUT  |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Material         | Metal            |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |

PinAsignación de pines

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VIN    |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | GNDIN  |
| 4 | SWIO 2 |
| 5 | FE     |

Conexión 2

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Función          | Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | USB                  |
| Tipo de conector | USB 2.0 Mini-B       |

Conexión eléctrica

Conexión 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Función          | HOST / BUS IN    |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Material         | Metal            |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación B   |

| Pin | Asignación de pines |
|-----|---------------------|
| 1   | CTS / RX+           |
| 2   | TxD/Tx-             |
| 3   | GND ISO             |
| 4   | RTS/TX+             |
| 5   | RxD/RX-             |