

Technisch gegevensblad Veiligheidspositieschakelaar

Art.-nr.: 63000303

S300-M13C3-M20-31



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Opmerkingen



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	S300
-------	------

Functies

Functies	Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens EN ISO 13849-1 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119
----------	---

Karakteristieke waarden

Gebruiksduur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
B10 _d	40.000.000 Aantal cycli

Elektrische gegevens

Gebruikscategorie bij DC 13	U _e / I _e : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebruikscategorie bij AC 15	U _e / I _e : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Contactuitrusting	2NC + 1NO
Contactopening	krachtsluitend, gedwongen
Kortsluitbeveiliging	500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1
Aanrakingsbeveiliging	Aarding

Prestatiegegevens

Nominale isolatiespanning	400 V AC, 500 V DC
Conventionele thermische stroom, max.	10 A

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aantal kabelinvoeren	3 St.

Aansluiting 1

Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	6 -polig

Kabeleigenschappen

Aansluitdoorsneden	1 x 0,34 mm ² tot en met 2 x 1,5 mm ² , ader
--------------------	--

Mechanische gegevens

Bouwvorm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	56 mm x 33 mm x 88 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	ZAMAK
Materiaal elektrisch contact	Zilverlegering
Nettogewicht	303 g
Kleur behuizing	grijs
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging
Type kabelinvoer	M20 x 1,5
Schakelaartype	Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling, ISO 14119
Schakelprincipe	Kruipcontact
Schakelrichting	aan beide zijden eenzijdig
Naderingsbedieningsrichting	360° 4 × zijkant (90°)
Naderingssnelheid bij instelhoek 15°	0,009 ... 2,5 m/s
Naderingssnelheid bij instelhoek 30°	0,008 ... 1,5 m/s
Naderingssnelheid bij instelhoek 45°	0,007 ... 1 m/s
Naderingssnelheid bij instelhoek 60°	0,007 ... 0,75 m/s
Mechanische levensduur	20.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1 Schakelcycli
Bedieningsfrequentie, max.	3.600 per uur, IEC 6047-5-1
Bedieningselement	Rolbedieningselement met hefboom
Bedieningselement breedte	20 mm
Bedieningselement lengte	40 mm
Bedieningskracht, min. (koppel)	0,1 N·m
Bedieningselementopname	lang

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 80 °C
Vervuilingsgraad	3, EN 60947-1

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67
Goedkeuringen	c UL US IMQ

Classificatie

Douanetariefnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27272601
ECLASS 8.0	27272601
ECLASS 9.0	27272601
ECLASS 10.0	27272601
ECLASS 11.0	27272601
ECLASS 12.0	27272601
ECLASS 13.0	27272601
ECLASS 14.0	27272601
ECLASS 15.0	27272601
ECLASS 16.0	27272601
ETIM 5.0	EC000030
ETIM 6.0	EC000030
ETIM 7.0	EC000030
ETIM 8.0	EC000030
ETIM 9.0	EC000030
ETIM 10.0	EC000030
UNSPSC 26.08	39122205

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1


Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	6 -polig

Klem

Toewijzing

11	NC(1)
12	NC(1)
21	NC(2)
22	NC(2)
33	NO(1)
34	NO(1)

Bedradingsschema's



Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ↳ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ↳ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.