

Technisch gegevensblad

Dubbele vellencontrole versterker

Art.-nr.: 50104038

VDB 12B/6.1P



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	12
Natuurkundig principe	Ultrasoon
Applicatie	Dubbele vellencontrole

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	18 ... 30 V, DC
Ingangen	
Aantal teach-ingangen	1 St.
Teach-ingangen	
Type	Teach-ingang
Teach-ingang 1	
Uitgangen	
Aantal digitale schakeluitgangen	4 St.
Schakeluitgangen	
Type	Digitale schakeluitgang
Schakeluitgang 1	
Schakelement	Transistor, Push-pull
Functie	Enkel vel gedetecteerd, resp. ≥ 1 vel
Schakeluitgang 2	
Schakelement	Transistor, Push-pull
Functie	Dubbel vel gedetecteerd, resp. ≥ 2 vel
Schakeluitgang 3	
Schakelement	Transistor, Push-pull
Functie	Dubbele vellen opgeslagen
Schakeluitgang 4	
Schakelement	Transistor, Push-pull
Functie	Bedrijfsgeereidheid

Tijdgedrag

Schakelfrequentie	200 Hz
-------------------	--------

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	84 mm x 37 mm x 98 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium
Nettogewicht	400 g

Bediening en display

Type weergave	LED
Bedieningselementen	Teach-knop

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 50 °C
------------------------------	-------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsgraad	III
Goedkeuringen	c UL US
Geldige norm	IEC 60947-5-2

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ECLASS 16.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	41111960

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Aansluitkabel	Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.