

## Fiche technique

## Élément de colonne de signalisation

Art. n°: 50135463

A7-MP1-100

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Remarques
- Accessoires



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|       |    |
|-------|----|
| Série | A7 |
|-------|----|

### Connexion

#### Connexion 1

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de connexion | Borne                            |
| Type de borne     | Technique à ressorts de traction |

### Données mécaniques

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Forme                               | Cylindrique           |
| Dimensions (Ø x L)                  | 70 mm x 132 mm        |
| Matériau du boîtier                 | Métallique            |
|                                     | Plastique             |
| Poids net                           | 118 g                 |
| Couleur du boîtier                  | Gris                  |
|                                     | Noir                  |
| Modèle de pièce de fixation         | Montage sur pied      |
| Type de fixation, côté installation | À visser / horizontal |
| Logement des modules                | D'un côté             |
| Nombre de capuchons                 | 1 pièce(s)            |

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 60 °C |
|--------------------------------------|---------------|

### Certifications


|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 66 |
| Homologations        | CE    |
|                      | CSA   |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4             | 27371234 |
| ECLASS 8.0               | 27371234 |
| ECLASS 9.0               | 27371234 |
| ECLASS 10.0              | 27371234 |
| ECLASS 11.0              | 27371234 |
| ECLASS 12.0              | 27371234 |
| ECLASS 13.0              | 27371234 |
| ECLASS 14.0              | 27371234 |
| ECLASS 15.0              | 27371234 |
| ECLASS 16.0              | 27371234 |
| ETIM 5.0                 | EC001259 |
| ETIM 6.0                 | EC001259 |
| ETIM 7.0                 | EC001259 |
| ETIM 8.0                 | EC001259 |
| ETIM 9.0                 | EC001259 |
| ETIM 10.0                | EC001259 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Raccordement électrique

Connexion 1

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Fonction          | Alimentation en tension          |
| Type de connexion | Borne                            |
| Type de borne     | Technique à ressorts de traction |
| Nombre de pôles   | 6 pôles                          |

## Raccordement électrique

| Borne | Affectation    |
|-------|----------------|
| B     | Bleu           |
| G     | Vert           |
| A     | Orange/jaune   |
| R     | Rouge          |
| 0 V   | GND            |
| W     | Blanc/ronfleur |

## Remarques

| ⚠ Respecter les directives d'utilisation conforme !                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>⚠ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.</p> <p>⚠ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.</p> <p>⚠ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.</p> |

## Accessoires

## Inhibition - Systèmes de montage

|                                                                                    | Art. n°  | Désignation | Article                             | Description                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142896 | A7-MW2      | Élément de colonne de signalisation | Forme: En L<br>Modèle: Équerre en L<br>Fixation, côté installation: Fixation traversante |

## Généralités

|                                                                                    | Art. n°  | Désignation | Article                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135462 | A7-V1-BZ1-M | Élément de colonne de signalisation | Signalisation: Sonore<br>Consommation, max.: 70 mA<br>Forme: Cylindrique<br>Fixation: Système à baïonnette<br>Éléments de commande: Commutateur DIP, Potentiomètre 225°<br>Température ambiante: -10 ... 60 °C<br>Indice de protection: IP 66<br>Type de tonalité: Tonalité continue/à impulsion<br>Pression acoustique: 100 dB<br>Nombre de sons: 8 pièce(s) |
|  | 50138151 | A7-V1-BZ2-S | Élément de colonne de signalisation | Signalisation: Sonore<br>Consommation, max.: 30 mA<br>Forme: Cylindrique<br>Fixation: Système à baïonnette<br>Éléments de commande: Potentiomètre 225°<br>Température ambiante: -10 ... 60 °C<br>Indice de protection: IP 66<br>Type de tonalité: Tonalité continue<br>Pression acoustique: 105 dB<br>Nombre de sons: 1 pièce(s)                              |

## Accessoires

|                                                                                  | Art. n°  | Désignation  | Article                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135457 | A7-V1-DS-R-T | Élément de colonne de signalisation | Signalisation: Optique<br>Consommation, max.: 50 mA<br>Forme: Cylindrique<br>Fixation: Système à baïonnette<br>Agent lumineux: LED/24V<br>Séquence de signalisation: Lumière permanente<br>Couleur de calotte: Rouge<br>Angle de rayonnement: 360°<br>Température ambiante: -10 ... 60 °C<br>Indice de protection: IP 66 |

## Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.