

## Hoja técnica

## Reflector

Código: 50130291

TK 40 x180.1-Set

### Contenido

- El set se compone de
- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

El set se compone de

|                                                                                   | Cantidad | Código   | Denominación | Artículo             | Descripción                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2        | 50009419 | BT 910M      | Escuadra de fijación | Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L<br>Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Rígido<br>Material: Metal              |
|  | 1        | 50022811 | TK 40X180.1  | Reflector            | Diseño: Rectangular<br>Tamaño del triple: 3 mm<br>Superficie de reflexión: 36 mm x 176 mm<br>Material: Plástico<br>Sustrato: Plástico<br>Denominación química material: PMMA8N<br>Fijación: Se puede pegar en el lado trasero |

Datos técnicos

Datos mecánicos

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diseño                                      | Rectangular                       |
| Tamaño del triple                           | 3 mm                              |
| Medida de montaje, anchura                  | 41 mm                             |
| Medida de montaje, altura                   | 181 mm                            |
| Medida de montaje, espesor                  | 8,2 mm                            |
| Superficie de reflexión, altura             | 176 mm                            |
| Superficie de reflexión, anchura            | 36 mm                             |
| Material del reflector                      | Plástico                          |
| Material de soporte                         | Plástico                          |
| Con polarización cambiante                  | Sí                                |
| Denominación química material del reflector | PMMA8N                            |
| Estructura de superficie activa             | Triple                            |
| Peso neto                                   | 39 g                              |
| Tipo de fijación                            | Se puede pegar en el lado trasero |

Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 65 °C |
|----------------------------------|---------------|

Certificaciones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 67 |
|----------------------|-------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279203 |
| ECLASS 8.0        | 27279203 |
| ECLASS 9.0        | 27273601 |
| ECLASS 10.0       | 27273601 |
| ECLASS 11.0       | 27273601 |
| ECLASS 12.0       | 27273601 |
| ECLASS 13.0       | 27273601 |
| ECLASS 14.0       | 27273601 |
| ECLASS 15.0       | 27273601 |
| ETIM 5.0          | EC002467 |
| ETIM 6.0          | EC002467 |
| ETIM 7.0          | EC002467 |
| ETIM 8.0          | EC002467 |
| ETIM 9.0          | EC002467 |
| ETIM 10.0         | EC002467 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

