

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50000071

HTK 82-24V



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting

Technische gegevens

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Verwarming
---------------------	------------

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U _B	24 ... 24 V, AC/DC
Opgenomen vermogen, max.	2,8 W

Aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	5.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	2 -draads

Mechanische gegevens

Bouwworm	rond
Afhankelijk van de richting	Nee
Tripelastermaat	2,3 mm
Montagemaat dikte	21 mm
Montagemaat diameter	93 mm
Reflectievlak diameter	78 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	364 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging

Omgevingsgegevens


Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	39269097
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	5.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	2 -draads

Aderkleuren

Adertoewijzing

blauw	+24 V
bruin	0 V