

Teknik veri sayfası

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün no.: 50134980
HCR 210-C1-020/SET

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	HCR 210
İçeriği	1x USB bağlantı kablosu 2 m

Okuma verileri

Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı
	Codabar
	Codablock
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	DotCode
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN Addendum
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
	GS1 veri çubuğu
	GS1 veri çubuğu her yönlü
	QR kodu
	UPC
	Veri Matris Kodu

Optik veriler

Okuma mesafesi	35 ... 400 mm
Işık kaynağı	LED, beyaz
Kameranin çözünürlüğü yatay	1.280 px
Kameranin çözünürlüğü dikey	1.024 px
Açılma açısı x eksen	43 °
Açılma açısı y eksen	36 °
Barkod kontrastı (PCS)	30 %
Modül boyutu	0,127 ... 0,508 mm

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	5 V, DC
Güç tüketimi, maks.	2 W
Ölçüm işletmesi akımı	260 mA

Arayüz

Tür	RS 232, USB
-----	-------------

RS 232

İşlev	Proses
-------	--------

USB

İşlev	Proses
-------	--------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	70 mm x 107 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	150 g

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	5 ... 85 %

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84719000
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 13.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ECLASS 15.0	27280101
ECLASS 16.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211701


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	RJ41

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND
5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5 V DC
9	n.c.
10	TxD



Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	mavi, 1 kez yanıp söner	Okuma başarılı
	Kırmızı	Okuma sonucu yok