

技术数据表

信号塔元件

配件编号: 50130432

E7-V1-DB-B

内容

- 技术参数
- 说明
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据		环境数据	
系列	E7	环境温度，工作	-30 ... 60 °C
适合	E7 系列的信号塔元件	认证	
信号发送方式	光学	防护等级	IP 66
电气数据		认证	c UL US
平均寿命	> 100000 h	分类	
性能数据		税率编号	85318070
供电电压 U _B	24 V, AC/DC, 10 %	ECLASS 5.1.4	27371220
最大电流消耗	58 mA	ECLASS 8.0	27371220
机械参数		ECLASS 9.0	27371220
结构	圆柱形	ECLASS 10.0	27371220
尺寸 (Ø x L)	70 mm x 61 mm	ECLASS 11.0	27371220
外壳材料	塑料	ECLASS 12.0	27371220
净重	80 g	ECLASS 13.0	27371220
紧固类型	卡口系统	ECLASS 14.0	27371220
光源类型	LED/24V	ETIM 5.0	EC000232
信号图	闪光	ETIM 6.0	EC000232
帽罩颜色	蓝色	ETIM 7.0	EC000232
闪烁/闪光频率	2 Hz	ETIM 8.0	EC000232
反射角度	360°	ETIM 9.0	EC000232

说明



遵守设备的使用规定！



⚠ 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。

⚠ 只能由专业人员将本产品投入运行。

⚠ 请仅根据正确用途使用本产品。



针对UL应用：



⚠ 对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。

配件
安装

	配件编号	名称	配件	说明
	50130436	E7-MH1	信号塔元件	连接: 端子, 拉力弹簧技术 设计: 圆柱形 直径: 70 mm 规格: 水平安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 水平 帽罩模块: 最多 5 件 模块支座: 一侧 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50130440	E7-MP1-100	信号塔元件	连接: 端子, 拉力弹簧技术 设计: 圆柱形 直径: 70 mm 规格: 底座安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 水平 帽罩模块: 最多 5 件 模块支座: 一侧 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66
	50130437	E7-MW1	信号塔元件	连接: 端子, 拉力弹簧技术 设计: 圆柱形 直径: 70 mm 规格: 墙角安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 垂直 帽罩模块: 最多 5 件 模块支座: 一侧 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66
	50130438	E7-MW2	信号塔元件	连接: 端子, 拉力弹簧技术 设计: 圆柱形 直径: 70 mm 规格: 墙角安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 垂直 帽罩模块: 最多 10 件 模块支座: 两面 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。