

## 技术数据表

### 带锁定力的安全开关

配件编号: 63000600

L100-P3C3-M20-SLM24

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

## 基础数据

系列	L100
----	------

## 功能

功能	接通功率降低, 可调节 机械保护门锁 (弹簧力) 符合由 ISO 14119 定义带门锁的锁闭装置 辅助释放 集成到符合由 EN ISO 13849-1 定义的等级 4 以下控制电路中
工作原理	静态电流原理 - 禁用电磁铁时锁定操作钥匙

## 特性参数

使用寿命 $T_M$	20 年, EN ISO 13849-1
$B10_d$	4,000,000 周期数

## 电气数据

DC 13 下使用类别	$U_e / I_e$ : 24 V / 3 A, 125 V / 0.55 A, 250 V / 0.3 A, EN 60947-5-1
AC 15 下使用类别	$U_e / I_e$ : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
操作件触点	1NC
磁铁触点分配	1NC + 1NO
触点打开方式	压配合
磁铁工作电压	24 V DC, -10 ... 25 %
磁铁短路保护	0.5 A, 24 V, gG型, IEC 60269-1
安全电路短路保护	500 V, 10 A, aM型, IEC 60269-1

## 性能数据

额定绝缘电压	400 V AC, 500 V DC
最大约定热电流	10 A

## 输入端

## 开关量输入

操作钥匙所需的示教输入	否
-------------	---

## 时序

接通时间	100 %
------	-------

## 连接

接口数量	1 个
进线口数量	3 个

## 连接 1

功能	供电电源 触点连接
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	8 个引脚

## 电缆性质

连接截面	1 x 0.34 mm <sup>2</sup> 至 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> , 电线
------	---

## 机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	62.8 mm x 38.2 mm x 135 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	玻璃纤维加强(PPS), 自熄
电触点材料	银合金
净重	374 g
外壳颜色	红色 黑色
紧固类型	通孔安装
进线口类型	M20 x 1.5
开关类型	带门锁锁闭装置, ISO 14119
开关原理	蠕变触点
操作钥匙插入方向	1 x 顶 4 x 侧(90)
起动速度	0.001 ... 0.5 m/s
锁定方式	弹簧力
门锁驱动方式	弹簧
最大锁定力	1,100 N
机械寿命	800,000 驱动周期, IEC 60947-5-1
最大激活频率	600 每小时, IEC 60947-5-1
外部操作钥匙	AC-AHxx系列, 直型、L 型、有弹性、可调节
拔出力, 操作钥匙已解锁	30 N
差动行程	4.5 mm

## 环境数据

环境温度, 工作	-25 ... 60 °C
污染程度	3, EN 60947-1

## 认证

防护等级	IP 67
认证	c UL US IMQ

## 分类

税率编号	85369095
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593

## 电气连接

### 连接1

功能	供电电源
	触点连接
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	8 个引脚

### 端子

### 配置

11	NC(1)磁体
12	NC(1)磁体
21	NC(2) 操动件
22	NC(2) 操动件
33	NO(1)磁体
34	NO(1)磁体
A1	+24 V / 0 V
A2	0V / +24V