Scheda tecnica dati
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Cod. art.: 72001315
ELC110R30-1500



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Comando e visualizzazione
- Trasmettitori adatti
- Codice articoli
- Avvisi
- Accessori

Dati tecnici

Dati di base

Serie	ELC100
Tipo di dispositivo	Ricevitore
Contiene	2 tasselli scorrevoli
Applicazione	Protezione delle mani

Funzioni

Funzioni	Avvio/riavvio automatico

Grandezze caratteristiche

Tipo	4, IEC/EN IEC 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH_D	8E-09 per ora
Durata di utilizzo T_M	20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849

Dati del campo protetto

Risoluzione	30 mm
Altezza del campo protetto	1.500 mm

Dati ottici

Sincronizzazione	Ottica tra trasmettitore e ricevitore

Dati elettrici

Circuito di protezione	Protezione contro i cortocircuiti
	Protezione dalla sovratensione

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B	24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max.	100 mA

Uscite

Numero uscite di sicurezza (OSSD)	2 pezzo(i)

Uscite di sicurezza

Tipo	Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min.	18 V
Tensione di commutazione low max.	2,5 V
Tensione di commutazione tip.	22,5 V
Tipo di tensione	CC
Carico di corrente max.	50 mA
Induttanza di carico	500.000 µH
Capacitanza di carico	0,03 µF
Corrente residua, max.	0,5 mA
Caduta di tensione	1,5 V

Uscita di sicurezza 1

Assegnazione	Collegamento 1, pin 2
Elemento di commutazione	Transistor, PNP

Uscita di sicurezza 2

Assegnazione	Collegamento 1, pin 4
Elemento di commutazione	Transistor, PNP

Comportamento temporale

Tempo di risposta	11,4 ms
Ritardo reinserimento	100 ms

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)

Collegamento 1

Funzione	Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo	300 mm
Materiale della guaina	PUR
Numero di conduttori	4 conduttori
Grandezza della filettatura	M12
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli

Proprietà del cavo

Sezione dei conduttori ammessa, tip.	0,25 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max.	25 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max.	20 Ω

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	34,7 mm x 1.515 mm x 39,3 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Alluminio
Materiale della copertura della lente	Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali	Zinco pressofuso
Peso netto	2.120 g
Colore dell'alloggiamento	Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio	Montaggio su scanalatura
	Staffe di fissaggio

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
Numero di LED	6 pezzo(i)

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-30 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante)	0 ... 95 %

Certificazioni


Grado di protezione	IP 65
Classe di protezione	III
Omologazioni	c UL US
	KCs
	TÜV Süd
Resistenza alle vibrazioni	50 m/s²
Brevetti USA	US 6,418,546 B

Dati tecnici

Voce tariffaria doganale	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



L Lunghezza del campo protetto


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo	300 mm
Materiale della guaina	PUR
Colore del cavo	Nero
Numero di conduttori	4 conduttori
Sezione del conduttore	0,2 mm²
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A


Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
1	+24 V	Marrone
2	OSSD1	Bianco
3	0 V	Blu
4	OSSD2	Nero




Schemi elettrici

Schema di collegamento del ricevitore



Esempio di circuito con modulo di sicurezza MSI-SR4B a valle



1,2 Componente spegniscintilla, prevedere uno spegniscintilla adeguato

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Rosso, costantemente acceso	OSSD spenta
	rosso, lampeggiante lentamente (0,5 Hz)	Errore esterno
	rosso, lampeggiante velocemente (10 Hz)	Errore interno
	Sequenza di lampeggio 2 volte ON/OFF seguita da pausa	Errore di collegamento
2	Verde, costantemente acceso	OSSD accesa
3	Blu, lampeggiante	Intensità di ricezione della luce 1
	Blu, luce permanente	Intensità di ricezione della luce 2
4	Blu, lampeggiante	Intensità di ricezione della luce 3
	Blu, luce permanente	Intensità di ricezione della luce 4, OSSD si attiva
5	Blu, lampeggiante	Intensità di ricezione della luce 5
	Blu, luce permanente	Intensità di ricezione della luce 6

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
6	Blu, lampeggiante	Intensità di ricezione della luce 7
	Blu, luce permanente	Intensità di ricezione della luce 8, allineamento ottimale
	Blu, lampeggiante	Anomalia nella ricezione della luce

Trasmettitori adatti

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	72000315	ELC100T30-1500	Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza	Risoluzione: 30 mm Altezza del campo protetto: 1.500 mm Portata: 0,5 ... 6 m Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Metallo, 4 poli, 300 mm, PUR

Codice articoli

Denominazione articolo: **ELC1yyzaa-hhhh**

ELC	Cortina fotoelettrica di sicurezza
x	**Serie** 1: ELC100
yy	**Classi di funzioni** 00: trasmettitore 10: ricevitore - riavvio automatico
z	**Tipo di dispositivo** T: trasmettitore R: ricevitore
a	**Risoluzione** 17: 17 mm 30F: 30 mm
hhhh	**Altezza del campo protetto** 300 … 1500: da 300 mm a 1500 mm

Avviso



- È possibile trovare una lista con tutti i tipi di apparecchi disponibili sul sito di Leuze all'indirizzo www.leuze.com.

Avvisi

Rispettare l'uso previsto!




- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

Accessori


Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

Tecnica di fissaggio - Altro

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	424439	BT-2P45	Supporto	Contiene: 2 BT-P45 Foro 1: M6 Foro 2: M6 Modello di elemento di fissaggio: Supporto di fissaggio Fissaggio, lato impianto: Montaggio su scanalatura Fissaggio, lato dispositivo: Montaggio su scanalatura Tipo di elemento di fissaggio: Serrabile, Adatto per il montaggio nelle colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2 Materiale: Metallo

Servizi

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	S981050	CS40-I-140	Ispezione di sicurezza	Dettagli: Controllo di un'applicazione per barriere fotoelettriche di sicurezza secondo le attuali norme e direttive, registrazione dei dati di dispositivo e macchina in una banca dati, redazione di un protocollo di controllo per ogni applicazione. Condizioni: L'arresto della macchina deve essere possibile, il supporto da parte del personale del cliente e l'accessibilità alla macchina per il personale Leuze devono essere garantiti.
	S981046	CS40-S-140	Supporto per la messa in opera	Dettagli: Per apparecchi di sicurezza incl. misura del tempo di arresto e ispezione iniziale. Condizioni: Gli apparecchi e i cavi di collegamento sono già montati, prezzo senza costi di viaggio ed event. di pernottamento.

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.