

기술 데이터 시트

확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱

품목 번호: 50153811

GF-LB-SS-430-SM

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 참고
- 상세 정보



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	GF
작동 원리	투수광 원리
장치 종류	송신 및 수신 화이버
애플리케이션	일반 어플리케이션

특수 모델

특수 모델	내열성
-------	-----

광학 데이터

개방각	60 °
광빔 방출	앞쪽
섬유심	다중 섬유심 혼합된 섬유 배열
섬유심 재료	유리
활성화된 섬유 직경	1 mm
LV461 감지 범위	0 ... 150 mm
LV462 감지 범위	0 ... 250 mm
LV463 감지 범위	0 ... 400 mm
LV463.XV 감지 범위	0 ... 680 mm
LV463.XR 감지 범위	0 ... 1,000 mm
LV463I.XR 감지 범위	0 ... 2,000 mm

연결

연결부, 앰프 측	Ø 2.2mm
-----------	---------

기술 데이터

디자인	원주형
외부 직경	2.9 mm
헤드 재료	스테인리스
종류	유리 화이버 옵틱(GF)
섬유 길이	3,000 mm
섬유 피복 재료	스테인리스
프로브 고정	M4
최소 굴곡 반경(고정식)	R23
최소 굴곡 반경(유동식)	R23
빛 방출부의 슬리브 길이	25.7 mm
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 배열	예 기본형

환경 데이터


작동 시 주변 온도	-40 ... 250 °C
------------	----------------

분류

HS 번호	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ECLASS 16.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651
UNSPSC 26.08	41112103

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!



- ↳ 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- ↳ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- ↳ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

상세 정보

- 화이버 옵틱 센서 작동에 적합한 제품은 화이버 옵틱 앰프 LV461, LV462B 및 LV463, LV463.XV 및 LV463.XR입니다.
- 최대 감지 범위는 광섬유 케이블의 길이에 따라 제한됩니다.
- 광섬유 케이블 앰프에서 다음 설정을 사용하여 흰색 물체(90% 확산 반사)를 대상으로 측정된 감지 범위입니다.
 - 최대 응답 시간
 - 최대 증폭
 - 최대 스위칭 임계값
- 지정된 사용 온도는 광섬유가 고정 배열된 경우에 적용됩니다. 유연한 배열에서는 온도저항성이 낮아집니다.