

Teknik veri sayfası

Lazer tarayıcılar

Ürün no.: 50153046

ROD 308



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Ethernet



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	ROD 308
Uygulama	Konteyner kontrolü
	Kontur ölçümü
	Navigasyon

İşlevler

İşlevler	Açı segmenti başına mesafe değeri ve sinyal genişliği çıktısı
----------	---

Optik veriler

İşletme bölgesi	0,08 ... 25 m
Işık kaynağı	Lazer, kızılötesi
Dalga boyu	905 nm
Lazer sınıfı	1, IEC/EN 60825-1:2014
Açısal çözünürlük	40 Hz'de 0,1°
	50 Hz'de 0,2°
	80 Hz'de 0,2°
Açı alanı	275 °

Ölçüm verileri

Algılama aralığı	0,08 ... 25 m, Hafifletme > %90 %1,8 yansımada 7 m %10 yansımada 15 m %90 yansımada 25 m
Ölçüm hassasiyeti	
Sistemik Hata	± 10 mm
İstatistiksel hata (1σ)	≤5 mm (0,08 – 7 m) ≤10 mm (7 – 15 m) ≤6 mm (0,08 – 25 m), reflektörler için

Elektrik verileri

Koruma devresi	Aşırı gerilim koruması
	Çapraz uç koruması
Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %

Zaman davranışı

Tepki verme süresi	12,5 ... 25 ms
--------------------	----------------

Arayüz bakım

Tür	Ethernet
Ethernet	
İşlev	Konfigürasyon/Parametrelendirme
	Ölçüm konturunun görüntülenmesi
	Teşhis
Bağlantı	Yuvarlak konektör M12, 4 kutuplu, D kodlu

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	80 mm x 80 mm x 85 mm
Malzeme gövde	Metal
	Plastik
Metal gövde	Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı	Plastik
Net ağırlık	630 g
Gövde rengi	gümüş
	kırmızı, RAL 3000
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket
	Montaj plakası
	opsiyonel montaj ünitesi üzerinden

Kumanda ve gösterge

Uyar	LED devre segmentinin atanması hakkında daha fazla bilgi için www.leuze.com adresindeki kullanım kılavuzuna bakın.
------	---

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	0 ... 95 %

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 67
Güvenlik sınıfı	III

Teknik veriler

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270913
ECLASS 9.0	27270913
ECLASS 10.0	27270913
ECLASS 11.0	27270913
ECLASS 12.0	27270913
ECLASS 13.0	27270913
ECLASS 14.0	27270913
ECLASS 15.0	27270913
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



- A Durum LED'leri
- B Tarama düzeyi

Durum LED'leri




Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF


Pin	Pin tahsisi
1	OUT 1 WARNING
2	+24 V DC
3	n.c.
4	n.c.
5	OUT ERROR
6	n.c.
7	0 V DC
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	n.c.
12	n.c.



Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Pin	Pin tahsisi
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Uyarılar



DİKKAT! GÖRÜNMEYEN LAZER IŞINI – LAZER SINIFI 1



Bu cihaz IEC/EN 60825-1:2014 uyarınca **lazer sınıfı 1** bir ürünün gereksinimlerini ve de U.S. 21 CFR 1040.10 hükümlerini uyarınca 08.05.2019 tarihli Laser Notice No. 56 uygunluğunda sapmalarla karşılamaktadır.

Yasal ve yerel lazer koruma kurallarını dikkate alın.

Cihazda müdahaleler ve değişiklikler yapılmasına izin verilmez.

Cihaz, kullanıcı tarafından ayarlanması veya bakım yapılması gereken bileşenler içermez.

Onarım işleri sadece Leuze electronic GmbH + Co. KG tarafından yapılabilir.

İndirmeler



Geçerli olan diğer dokümanları internette www.leuze.com adresinde bulabilirsiniz.

Şimdi Leuze ana sayfasını açın: www.leuze.com

Aranacak terim olarak cihazın tip tanımını veya ürün numarasını girin.

Geçerli olan diğer belgeleri cihaza ait ürün sayfasındaki **İndirmeler** sekmesinde bulabilirsiniz.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130282	KD S-M12-CA-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Bağlantı tekniği - adaptör

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50149892	D U-M12-CA-K PWR27	Adaptör	Bağlantı sayısı: 2 Adet Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Bağlantı 2: Jack soket

Aksesuarlar

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50110748	NT 24-24W	Güç besleme ünitesi	Güç besleme ünitesi türü: Konnektör güç besleme ünitesi Çıkış: 24 V DC, 1 A Giriş: 110..240 V AC, 50..60 Hz

Montaj tekniği - montaj braketleri açısı

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50153212	BTU 510M-Set	Montaj sistemi	Bunlar için uygundur:: Lazer tarayıcı ROD 300, ROD 500 Ölçüler: 90 mm x 66 mm x 29 mm Versiyon: Montaj sistemi, 2 eksenle ayarlanabilir Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir Dönüş aralığı: -5 ... 5° Malzeme: Çelik, galvanize

Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.