

Technisches Datenblatt Signalsäulenelement

Art.-Nr.: 50130435

E7-V1-BZ1



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Hinweise
- Zubehör



Technische Daten

Basisdaten

Serie	E7
Geeignet für	Signalsäulenelemente der Serie E7
Art der Signalgebung	akustisch

Elektrische Daten

Leistungsdaten	
Versorgungsspannung U_B	24 V, DC, 10 %
Stromaufnahme, max.	92 mA

Mechanische Daten

Bauform	zylindrisch
Abmessung ($\varnothing$ x L)	70 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Nettogewicht	102 g
Art der Befestigung	Bajonettsystem

Bedienung und Anzeige

Bedienelemente	Dip-Schalter
Funktion des Bedienelements	Auswahl der Tonart

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... 60 °C
-----------------------------	---------------

Zertifizierungen

Schutzart	IP 66, UL Typ 4/4X/13
Zulassungen	c UL US

Akustische Daten

Tonart	Dauer- oder Pulston
Schalldruck	100 ... 100 dB
Anzahl der Töne	1 St.

Klassifikation

Zolltarifnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371237
ECLASS 8.0	27371237
ECLASS 9.0	27371237
ECLASS 10.0	27371237
ECLASS 11.0	27371237
ECLASS 12.0	27371237
ECLASS 13.0	27371237
ECLASS 14.0	27371237
ECLASS 15.0	27371237
ETIM 5.0	EC001261
ETIM 6.0	EC001261
ETIM 7.0	EC001261
ETIM 8.0	EC001261
ETIM 9.0	EC001261
ETIM 10.0	EC001261

Hinweise



Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!



- ⚠ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- ⚠ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- ⚠ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.



Bei UL-Applikationen:



- ⚠ Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.

Zubehör

Montage

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50130436	E7-MH1	Signalsäulenelement	Anschluss: Klemme, Zugfedertechnik Bauform: zylindrisch Durchmesser: 70 mm Ausführung: Horizontale Montage Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / horizontal Kalottenmodule: 5 Stück max. Modulaufnahme: einseitig Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C Schutzart: IP 66
	50130440	E7-MP1-100	Signalsäulenelement	Anschluss: Klemme, Zugfedertechnik Bauform: zylindrisch Durchmesser: 70 mm Ausführung: Fußmontage Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / horizontal Kalottenmodule: 5 Stück max. Modulaufnahme: einseitig Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C Schutzart: IP 66
	50130437	E7-MW1	Signalsäulenelement	Anschluss: Klemme, Zugfedertechnik Bauform: zylindrisch Durchmesser: 70 mm Ausführung: Winkelmontage Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / vertikal Kalottenmodule: 5 Stück max. Modulaufnahme: einseitig Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C Schutzart: IP 66
	50130438	E7-MW2	Signalsäulenelement	Anschluss: Klemme, Zugfedertechnik Bauform: zylindrisch Durchmesser: 70 mm Ausführung: Winkelmontage Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / vertikal Kalottenmodule: 10 Stück max. Modulaufnahme: zweiseitig Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C Schutzart: IP 66

Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.