

## Technisch gegevensblad Montagesysteem

Art.-nr.: 50117490

BTU D18M-D12

### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Geschikt voor productgroep</b> | Schakelende sensoren, cilindrisch |
|                                   | Schakelende sensoren, hoekig      |
| <b>Geschikt voor</b>              | Sensoren met M18-bouwvorm         |
|                                   | Sensoren uit de serie 218         |
|                                   | Sensoren uit de serie 28          |
|                                   | Sensoren uit de serie 318         |

### Mechanische gegevens

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal</b> | Aluminium              |
|                                                    | Staal, verzinkt        |
| <b>Nettogewicht</b>                                | 53 g                   |
| <b>Uitvoering van bevestigingsonderdeel</b>        | Montagesysteem         |
| <b>Type bevestiging, installatiezijde</b>          | Doorgaande bevestiging |
| <b>Type bevestiging, apparaatzijde</b>             | schroefbaar            |
| <b>Type bevestigingsonderdeel</b>                  | draaibaar 360°         |
|                                                    | instelbaar             |
|                                                    | klembaar               |
| <b>Materiaal bevestigingsonderdelen</b>            | Metaal                 |

### Classificatie

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Douanetariefnummer</b> | 83024900 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>       | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>         | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>         | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>        | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>           | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>          | EC003015 |