

## Karta danych technicznych Jednostka dołączająca

Nr art.: 53800121

CU429-5000



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Przeznaczony dla | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 430 |
|                  | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 440 |

## Przylącze

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Liczba przylączy   | 2 Piece(s)          |
| <b>Przylącze 1</b> |                     |
| Funkcja            | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przylącza   | Przewód             |
| Długość przewodu   | 5.000 mm            |
| Materiał płaszczka | PUR                 |
| Kolor przewodu     | czarny              |
| Liczba żył         | 29 -wire            |
| <b>Przylącze 2</b> |                     |
| Funkcja            | Interfejs danych    |
| Rodzaj przylącza   | Wtyczki okrągłe     |
| Rozmiar gwintu     | M12                 |
| Typ                | female              |
| Materiał           | Metal               |
| Liczba pinów       | 5 -pin              |
| Kodowanie          | Z kodowaniem D      |

## Dane mechaniczne

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Materiał obudowy            | Metal                         |
| Obudowa metalowa            | Cynkowy odlew ciśnieniowy     |
| Masa netto                  | 2.080 g                       |
| Kolor obudowy               | czarny                        |
| Rodzaj mocowania            | System bagnetowy              |

## Certyfikaty


|              |              |
|--------------|--------------|
| Dopuszczenia | c TÜV Süd US |
|              | TÜV Süd      |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279290 |
| ECLASS 9.0          | 27279090 |
| ECLASS 10.0         | 27272791 |
| ECLASS 11.0         | 27272791 |
| ECLASS 12.0         | 27272791 |
| ECLASS 13.0         | 27272791 |
| ECLASS 14.0         | 27272791 |
| ECLASS 15.0         | 27272791 |
| ECLASS 16.0         | 27272791 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funkcja           | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przylącza  | Przewód             |
| Długość przewodu  | 5.000 mm            |
| Materiał płaszczu | PUR                 |
| Kolor przewodu    | czarny              |
| Liczba żył        | 29 -wire            |

### Kolor żyły

|         |        |
|---------|--------|
| Biały   | RES1   |
| brązowy | +24 V  |
| zielony | EA1    |
| żółty   | A1     |
| szary   | OSSDA1 |

### Obsadzenie żył

## Przylącze elektryczne

### Kolor żyły

### Obsadzenie żył

|                      |            |
|----------------------|------------|
| różowy               | OSSDA2     |
| niebieski            | GND / masa |
| czerwony             | MELD       |
| czarny               | F1         |
| fioletowy            | F2         |
| różowy / szary       | F3         |
| czerwony / niebieski | F4         |
| Biały / zielony      | F5         |
| brązowy / zielony    | SE1        |
| Biały / żółty        | SE2        |
| brązowy / żółty      | A2         |
| Biały / szary        | A3         |
| brązowy / szary      | A4         |
| Biały / różowy       | EA2        |
| brązowy / różowy     | EA3        |
| Biały / niebieski    | EA4        |
| brązowy / niebieski  | F6         |
| Biały / czerwony     | F7         |
| brązowy / czerwony   | F8         |
| Biały / czarny       | F9         |
| brązowy / czarny     | F10        |
| szary / zielony      | RES2       |
| szary / żółty        | OSSDB1     |
| różowy / zielony     | OSSDB2     |

### Przylącze 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Funkcja          | Interfejs danych |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe  |
| Rozmiar gwintu   | M12              |
| Typ              | female           |
| Materiał         | Metal            |
| Liczba pinów     | 5 -pin           |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D   |
| Obudowy wtyczki  | FE/SHIELD        |

| Pin | Obsadzenie pinów | Kolor żyły   |
|-----|------------------|--------------|
| 1   | TD+              | żółty        |
| 2   | RD+              | Biały        |
| 3   | TD-              | pomarańczowy |
| 4   | RD-              | niebieski    |

