

## Karta danych technicznych Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50154365

KB 4AV1 030

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Aplikacja                   | Odporny na działanie olejów/smarów |
| Przeznaczony dla interfejsu | RS 232                             |

### Dane elektryczne

#### Parametry wydajnościowe

|                  |            |
|------------------|------------|
| Napięcie robocze | 30 V AC/DC |
|------------------|------------|

### Przylącze

#### Przylącze 1

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza     | Złącze JST ZHR |
| Liczba pinów         | 4 -pin         |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie            |

#### Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

#### Właściwości przewodu

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Liczba żył                     | 4 Piece(s)                                     |
| Kolor płaszczka                | czarny                                         |
| Ekranowane                     | Nie                                            |
| Wersja przewodu                | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
| Średnica przewodu (zewnątrzna) | 3,95 mm                                        |
| Długość przewodu               | 3.000 mm                                       |
| Materiał płaszczka             | PVC                                            |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie                                            |

### Dane mechaniczne

|            |      |
|------------|------|
| Masa netto | 99 g |
|------------|------|


### Obsługa i wskazanie

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444995 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza     | Złącze JST ZHR |
| Liczba pinów         | 4 -pin         |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie            |

### Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|