

## Karta danych technicznych Adapter

Nr art.: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Dane elektryczne

## Parametry wydajnościowe

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Znamionowy prąd roboczy                      | 4.000 mA |
| Napięcie znamionowe (DIN EN 60664-1)         | 125 V    |
| Znamionowe napięcie udarowe (DIN EN 60664-1) | 1.500 V  |

## Przylącze

|                  |            |
|------------------|------------|
| Liczba przylączy | 2 Piece(s) |
|------------------|------------|

## Przylącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | female          |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

## Przylącze 2

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Rodzaj przylącza | Gniazdo dla wtyczki jack |
|------------------|--------------------------|

## Właściwości przewodu

|     |    |
|-----|----|
| AWG | 18 |
|-----|----|

## Dane mechaniczne

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Rozstaw klucza           | 18 mm      |
| Masa netto               | 29 g       |
| Cykle podłączania, maks. | > 50       |
| Przejście kablowe        | 4 ... 6 mm |

## Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 85 °C |
|-------------------------------------|---------------|

## Certyfikaty

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 67 |
|-----------------|-------|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27440104 |
| ECLASS 9.0          | 27069190 |
| ECLASS 10.0         | 27440106 |
| ECLASS 11.0         | 27440106 |
| ECLASS 12.0         | 27440106 |
| ECLASS 13.0         | 27440106 |
| ECLASS 14.0         | 27440106 |
| ECLASS 15.0         | 27440106 |
| ECLASS 16.0         | 27440106 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC002498 |
| ETIM 7.0            | EC002925 |
| ETIM 8.0            | EC002925 |
| ETIM 9.0            | EC002925 |
| ETIM 10.0           | EC002925 |
| UNSPSC 26.08        | 32151900 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | female          |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

## Przylącze 2

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Rodzaj przylącza | Gniazdo dla wtyczki jack |
|------------------|--------------------------|

## Akcesoria

## Zasilacze

|                                                                                     | Nr art.    | Oznaczenie | Artykuł  | Opis                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50110748 * | NT 24-24W  | Zasilacz | Rodzaj zasilacza: Zasilacz wtykowy<br>Wyjście: 24 V DC, 1 A<br>Wejście: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |

## Akcesoria

Nr art.

Oznaczenie

Artykuł

Opis

\* Niezbędne akcesoria, proszę zamawiać oddzielnie

## Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.