

## 技術データシート ケーブルソケット 製品番号: 50081461 KD 095-5A-PG9

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 電気的仕様

## パフォーマンスデータ

|        |               |
|--------|---------------|
| 消費電圧   | 最大125 V AC/DC |
| 定格消費電力 | 4,000 mA      |

## コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 1 個数 |
|-------|------|

## コネクタ 1

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
|---------|-------|

|     |     |
|-----|-----|
| ネジ寸 | M12 |
|-----|-----|

|     |    |
|-----|----|
| タイプ | メス |
|-----|----|

|    |    |
|----|----|
| 素材 | 金属 |
|----|----|

|           |        |
|-----------|--------|
| ハンドル本体の素材 | プラスチック |
|-----------|--------|

|    |      |
|----|------|
| 極数 | 5 -極 |
|----|------|

|        |       |
|--------|-------|
| コーディング | A コード |
|--------|-------|

|     |     |
|-----|-----|
| モデル | 軸方向 |
|-----|-----|

## コネクタ 2

|         |          |
|---------|----------|
| コネクタの種類 | ネジ止めコネクタ |
|---------|----------|

## 伝導特性

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 許容ケーブル断面 | 0.14 ... 0.75 mm <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|

## 機械的仕様

|    |        |
|----|--------|
| 外形 | シリンダー状 |
|----|--------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 寸法 ( 直径 x 長さ ) | 20 mm x 52.5 mm |
|----------------|-----------------|

|      |      |
|------|------|
| 正味重量 | 23 g |
|------|------|

## 周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 85 °C |
|----------|---------------|

## 認証

|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 67 |
|------|-------|

## 分類

|        |          |
|--------|----------|
| 関税分類番号 | 85369010 |
|--------|----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
|--------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
|------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
|------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC002635 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC002635 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002635 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |
|--------------|----------|


## 電気的接続

## コネクタ 1

|           |        |
|-----------|--------|
| コネクタの種類   | 丸形プラグ  |
| ネジ寸       | M12    |
| タイプ       | メス     |
| 素材        | 金属     |
| ハンドル本体の素材 | プラスチック |
| 極数        | 5 -極   |
| コーディング    | A コード  |
| モデル       | 軸方向    |

## ピン      ピン配列

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | V+        |
| 2 | 信号1       |
| 3 | V-        |
| 4 | 信号2       |
| 5 | FE/SHIELD |



## コネクタ 2

|         |          |
|---------|----------|
| コネクタの種類 | ネジ止めコネクタ |
|---------|----------|