

Technisch gegevensblad

Voorzetlens

Art.-nr.: 50117781

KL-M04

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Functies	
Functies	Lichtvlekfocusinstelling
Optische gegevens	
Lichtvlek grootte [bij sensorafstand]	0,7 mm
Focusafstand	10 mm
Mechanische gegevens	
Nettogewicht	4 g
Type bevestiging	schroefbaar

Classificatie	
Douanetariefnummer	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50117755	KFX-ETA-420	Kunststofvezelkabel reflextaster	Toepassingsgebied: Nauwkeurige objectherkenning Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde Vezelkern: Enkele vezelkern Buitendiameter: 1,25 mm Vezellengte: 2.000 mm Materiaal vezelmantel: PE Legging: standaard
	50117756	KFX-ETC-420	Kunststofvezelkabel reflextaster	Toepassingsgebied: Algemene toepassingen Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde Vezelkern: Kern met meerdere vezels, Coaxiale vezelplaatsing Buitendiameter: 1,25 mm Vezellengte: 2.000 mm Materiaal vezelmantel: PE Legging: standaard
	50117757	KFX-ETD-420	Kunststofvezelkabel reflextaster	Toepassingsgebied: Nauwkeurige objectherkenning Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde Vezelkern: Enkele vezelkern Buitendiameter: 1,25 mm Vezellengte: 2.000 mm Materiaal vezelmantel: PE Legging: standaard

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.