

Karta danych technicznych

Gniazdo przewodu

Nr art.: 50149065

S GB-M12-8A-M-SK

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	Ethernet
-----------------------------	----------

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Kategoria przepięciowa	II
Znamionowy prąd roboczy	500 mA

Przylącze

Liczba przylączy	1 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem X
Wersja	osiowy
Blokada	Połączenie śrubowe

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Zacisk nożowy
Liczba pinów	8 -pin

Właściwości przewodu

Przekrój żyły	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
---------------	---

Dane mechaniczne

Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto	65 g
Maks. przejście kablowe	5,5 ... 9 mm

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 85 °C
Stopień zabrudzenia	3

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem X
Wersja	osiowy
Blokada	Połączenie śrubowe

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Zacisk nożowy
Liczba pinów	8 -pin