

## Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130429

E7-V1-DB-O



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Opmerkingen
- Toebehoren



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Serie              | E7                                   |
| Geschikt voor      | Signaalzuilelementen uit de serie E7 |
| Type signaalgeving | optisch                              |

### Elektrische gegevens

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Levensduur               | > 100.000 h       |
| <b>Prestatiegegevens</b> |                   |
| Voedingsspanning $U_B$   | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stroomopname, max.       | 58 mA             |

### Mechanische gegevens

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Bouwvorm                            | cilindrisch    |
| Afmeting ( $\varnothing \times l$ ) | 70 mm x 61 mm  |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof      |
| Nettogewicht                        | 80 g           |
| Type bevestiging                    | Bajonetsysteem |
| Type lichtmiddel                    | LED/24V        |
| Signaalbeeld                        | Knipperlicht   |
| Bolkapkleur                         | oranje         |
| Knipper-/flitsfrequentie            | 2 Hz           |
| Uitstraalhoek                       | 360°           |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Beschermingsgraad | IP 66, UL type 4/4X/13 |
| Goedkeuringen     | c UL US                |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4       | 27371220 |
| ECLASS 8.0         | 27371220 |
| ECLASS 9.0         | 27371220 |
| ECLASS 10.0        | 27371220 |
| ECLASS 11.0        | 27371220 |
| ECLASS 12.0        | 27371220 |
| ECLASS 13.0        | 27371220 |
| ECLASS 14.0        | 27371220 |
| ECLASS 15.0        | 27371220 |
| ECLASS 16.0        | 27371220 |
| ETIM 5.0           | EC000232 |
| ETIM 6.0           | EC000232 |
| ETIM 7.0           | EC000232 |
| ETIM 8.0           | EC000232 |
| ETIM 9.0           | EC000232 |
| ETIM 10.0          | EC000232 |
| UNSPSC 26.08       | 32151503 |

## Opmerkingen



### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚡ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚡ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚡ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



### Bij UL-applicaties:



- ⚡ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

## Toebehoren

## Montage

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming   | Artikel            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50130436 | E7-MH1     | Signaalzuilelement | Aansluiting: Klem, Trekveertechniek<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Uitvoering: Horizontale montage<br>Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal<br>Bolkapmodule: 5 stuks max.<br>Moduleopname: eenzijdig<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66 |
|   | 50130440 | E7-MP1-100 | Signaalzuilelement | Aansluiting: Klem, Trekveertechniek<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Uitvoering: Voetmontage<br>Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal<br>Bolkapmodule: 5 stuks max.<br>Moduleopname: eenzijdig<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66         |
|   | 50130437 | E7-MW1     | Signaalzuilelement | Aansluiting: Klem, Trekveertechniek<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Uitvoering: Hoekmontage<br>Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal<br>Bolkapmodule: 5 stuks max.<br>Moduleopname: eenzijdig<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66           |
|  | 50130438 | E7-MW2     | Signaalzuilelement | Aansluiting: Klem, Trekveertechniek<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Uitvoering: Hoekmontage<br>Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal<br>Bolkapmodule: 10 stuks max.<br>Moduleopname: tweezijdig<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66         |

### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.