

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50129076

TKZ 25

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

Forme	Rond
Dépendant de la direction	Non
Taille des prismes triples	2,3 mm
Cote de montage, épaisseur	7 mm
Cote de montage, diamètre	26,2 mm
Surface réfléchissante, diamètre	23 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PMMA
Structure de surface active	Triple
Poids net	3 g
Type de fixation	Clip
Adapté pour diamètre d'alésage	6 ... 7 mm
Adapté pour épaisseur de matériau	0,5 ... ∞

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 65 °C
Température de traitement	0 ... 70 °C

Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551