

Karta danych technicznych Adapter

Nr art.: 50110649

KD 01-8-BA-PWR

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Znamionowy prąd roboczy	2.000 mA
Napięcie znamionowe (DIN EN 60664-1)	60 V
Znamionowe napięcie udarowe (DIN EN 60664-1)	800 V

Przylącze

Liczba przylączy	2 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Gniazdo dla wtyczki jack
------------------	--------------------------

Właściwości przewodu

AWG	20
-----	----

Dane mechaniczne

Rozstaw klucza	18 mm
Masa netto	30 g
Cykle podłączania, maks.	> 50
Przejście kablowe	6 ... 8 mm

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 85 °C
-------------------------------------	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
UNSPSC 26.08	32151900

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Gniazdo dla wtyczki jack
------------------	--------------------------

Akcesoria

Zasilacze

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50110748 *	NT 24-24W	Zasilacz	Rodzaj zasilacza: Zasilacz wtykowy Wyjście: 24 V DC, 1 A Wejście: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Akcesoria

Nr art.

Oznaczenie

Artykuł

Opis

* Niezbędne akcesoria, proszę zamawiać oddzielnie

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.