

## Technisches Datenblatt Befestigungsteil

Art.-Nr.: 50146226

BT 709M-APCXL

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Serie                      | BT 7xx                   |
| Geeignet für Produktgruppe | Messende Lichtvorhänge   |
|                            | Schaltende Lichtvorhänge |
| Geeignet für               | Lichtvorhänge CML700i    |
|                            | Lichtvorhänge CSL 505    |
|                            | Lichtvorhänge CSL 710    |

Anschluss

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Anzahl Anschlüsse   | 1 St.                                     |
| Anschluss 1         |                                           |
| Funktion            | Drehzahlsignal (Pin 5 = SWOUT 1)          |
|                     | Spannungsversorgung                       |
|                     | Steuerung des Luftstroms (Pin 4 = SWIN 1) |
|                     |                                           |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker                   |
| Leitungslänge       | 200 mm                                    |
| Werkstoff Mantel    | PUR                                       |
| Leitungsfarbe       | schwarz                                   |
| Aderzahl            | 5 -adrig                                  |
| Gewindegröße        | M12                                       |
| Typ                 | male                                      |
| Werkstoff           | Metall                                    |
| Polzahl             | 5 -polig                                  |
| Kodierung           | A-kodiert                                 |

Mechanische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Stahl, verzinkt                         |
| Nettogewicht                            | 5.695 g                                 |
| Ausführung des Befestigungsteils        | Freiblasvorrichtung mit Querstromlüfter |
| Art der Befestigung, anlagenseitig      | Montagearme mit Bohrung M8              |
| Art der Befestigung, geräteseitig       | Vormontiert mit Montagearmen            |
| Wirkungslänge                           | 960 mm                                  |
| Werkstoff Befestigungsteil              | Stahl                                   |
| Schwingungsdämpfung                     | Nein                                    |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Funktion            | Drehzahlsignal (Pin 5 = SWOUT 1)          |
|                     | Spannungsversorgung                       |
|                     | Steuerung des Luftstroms (Pin 4 = SWIN 1) |
|                     |                                           |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker                   |
| Leitungslänge       | 200 mm                                    |
| Werkstoff Mantel    | PUR                                       |
| Leitungsfarbe       | schwarz                                   |
| Aderzahl            | 5 -adrig                                  |
| Gewindegröße        | M12                                       |
| Typ                 | male                                      |
| Werkstoff           | Metall                                    |
| Polzahl             | 5 -polig                                  |
| Kodierung           | A-kodiert                                 |

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279202 |
| ECLASS 8.0      | 27279202 |
| ECLASS 9.0      | 27273701 |
| ECLASS 10.0     | 27273701 |
| ECLASS 11.0     | 27273701 |
| ECLASS 12.0     | 27273701 |
| ECLASS 13.0     | 27273701 |
| ECLASS 14.0     | 27273701 |
| ECLASS 15.0     | 27273701 |
| ECLASS 16.0     | 27273701 |
| ETIM 5.0        | EC002498 |
| ETIM 6.0        | EC003015 |
| ETIM 7.0        | EC003015 |
| ETIM 8.0        | EC003015 |
| ETIM 9.0        | EC003015 |
| ETIM 10.0       | EC003015 |

Elektrischer Anschluss



| Pin | Pinbelegung | Adernfarbe |
|-----|-------------|------------|
| 1   | +24 V       | rot        |
| 2   | n.c.        | -          |
| 3   | GNDIN       | blau       |
| 4   | SWIN 1      | gelb       |
| 5   | SWOUT 1     | weiß       |

