

기술 데이터 시트

클램프 피스

품목 번호: 50111503

MC 030K

내용

- 기술 데이터



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

| | |
|------------|--------------|
| 적합한 제품 그룹 | 스위칭 센서, 실린더형 |
| 적합한 적용 대상: | M30 디자인의 센서 |
| | 시리즈 230 센서 |
| | 시리즈 430 센서 |

기술 데이터

| | |
|---------------------|--------------|
| 내부 직경 | 30 mm |
| 플라스틱 고정 부품 화학 성분 표시 | 폴리아미드(PA 66) |
| 고정 부품 버전 | 클램핑 홀더 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 통로 마운팅으로 |
| 고정 방식, 장치 측 | 클램핑 가능 |
| 고정 부품 종류 | 고정형 |
| 고정 부품 재료 | 플라스틱 |

환경 데이터

| | |
|------------|-------------|
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 80 °C |
|------------|-------------|

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |