

Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50111375

TK 82.AF

Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Wersja specjalna

Wersja specjalna	Warstwa zapobiegająca osadzeniu się pary
------------------	--

Dane mechaniczne

Konstrukcja	okrągły
Wielkość przełącznika trójbiegunowego	4 mm
Grubość wymiaru montażowego	8,5 mm
Średnica wymiaru montażowego	82 mm
Średnica powierzchni refleksyjnej	79 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika	Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji	Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora	PMMA8N
Struktura powierzchni aktywnej	Triple
Powłoka	Środek antyparujący
Masa netto	31 g
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe
	Tylna strona może zostać zaklejona

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 65 °C
-------------------------------------	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467