

Technisch gegevensblad


Verbindingskabel

Art.-nr.: 50144651

KSS ET-RJ45-A-RJ45-A-P7-050-R

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Olie-/smeermiddelbestendig
Geschikt voor interface	Ethernet

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Bedrijfsspanning	+60 V DC

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Ronde stekker, LED	Nee
Uitvoering	axiaal
Aantal polen	4 -polig
Type	male
Aansluiting 2	
Type aansluiting	RJ45
Type	male
Aantal polen	4 -polig
Uitvoering	axiaal
Kabeleigenschappen	
Aantal aders	4 St.
Aderdoorsnede	0,34 mm²
AWG	22
Kleur mantel	groen
Afgeschermd	Ja
Siliconenvrij	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	6,7 mm
Kabellengte	5.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Aderisolatie	PP
Verplaatsingssnelheid	max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 2 m/s²
Geschikt voor kabelrupsen	Ja
Eigenschappen van de buitenmantel	CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar
Bestendigheid van de buitenmantel	hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Torsiegeschiktheid	± 180° / m (max. 1 miljoen cycli bij 20 cycli / min)

Mechanische gegevens

Sleutelwijdte	13 mm
Buigradius flexibel verlegd, min.	eenmalig min. 12 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min.	eenmalig min. 8 x kabeldiameter

Bediening en display

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel	-10 ... 50 °C gelegd
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast	-40 ... 80 °C gelegd

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 20 (RJ 45)
	IP 67
	IP 65

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Ronde stekker, LED	Nee
Uitvoering	axiaal
Aantal polen	4 -polig
Type	male

Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

Type aansluiting

RJ45

Bedradingsschema's

Bedradingsschema

