

Karta danych technicznych


Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50140575

KS U-M125A-T2113-300

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze maks. 60 V AC/DC

Przyłącze

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał korpusu rękojeści	TPU
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Blokada	Połączenie śrubowe, mosiądz niklowany, zalecany moment obrotowy 0,5 Nm, samoblokujące

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza otwarty koniec

Właściwości przewodu

Liczba żył	5 Piece(s)
Przekrój żyły	0,82 mm ²
AWG	18
Kolor płaszczka	żółty
Ekranowane	Nie
Bez silikonu	Tak
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Długość przewodu	30.000 mm
Materiał płaszczka	TPE
Izolacja żył	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Tak
Prędkość przesuwu	maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s ²

Dane mechaniczne

Rozstaw klucza	14,5 mm
Cykle zginania	1.000.000 Piece(s)

Obsługa i wskazanie

Parametry otoczenia

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 65
	IP 67
	NEMA 6P

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał korpusu rękojeści	TPU
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Blokada	Połączenie śrubowe, mosiądz niklowany, zalecany moment obrotowy 0,5 Nm, samoblokujące

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza otwarty koniec

Schemat elektryczny

Schemat okablowania

