

Fiche technique Kit de réflecteur Art. n°: 50125455 TKS 40x60.A

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Contenu	10
---------	----

Données mécaniques

Forme	Rectangulaire
Dépendant de la direction	Non
Taille des prismes triples	2,3 mm
Cote de montage, largeur	40,4 mm
Cote de montage, hauteur	60 mm
Cote de montage, épaisseur	7,2 mm
Surface réfléchissante, hauteur	55,8 mm
Surface réfléchissante, largeur	36,8 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PMMA8N
Structure de surface active	Triple
Poids net	36 g
Type de fixation	À coller À visser

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 65 °C
--------------------------------------	---------------

Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551