

Karta danych technicznych Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50143056

KD PL-M12-5A-P0-250-2.5

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	MD 748i
------------------	---------

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze	50 V AC / 60 V DC
------------------	-------------------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
------------------	-----------------

Rozmiar gwintu	M12
----------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	5 -pin
--------------	--------

Kodowanie	Z kodowaniem L
-----------	----------------

Wersja	osiowy
--------	--------

Wtyczka okrągła, LED	Nie
----------------------	-----

Właściwości przewodu

Liczba żył	5 Piece(s)
------------	------------

Przekrój żyły	2,5 mm ²
---------------	---------------------

AWG	14
-----	----

Kolor płaszczka	szary
-----------------	-------

Ekranowane	Nie
------------	-----

Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
-----------------	--

Średnica przewodu (zewnętrzna)	9,8 mm
--------------------------------	--------

Długość przewodu	25.000 mm
------------------	-----------

Materiał płaszczka	PUR
--------------------	-----

Izolacja żył	PP
--------------	----

Przydatność łańcucha wlezonego	Tak
--------------------------------	-----

Prędkość przesuwu	maks. 5 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 50 m/s ²
-------------------	---

Dane mechaniczne

Cykle zginania	10.000.000 Piece(s)
----------------	---------------------

Promień gięcia ułożenie elastyczne, min.	min. 7,5 x średnica przewodu
--	------------------------------

Promień gięcia ułożenie na stałe, min.	min. 4 x średnica przewodu
--	----------------------------

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne	-30 ... 90 °C
--	---------------

Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe	-40 ... 90 °C
--	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 65
-----------------	-------

IP 67

IP 69K

Dopuszczenia	c UL US
--------------	---------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
---------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 15.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 16.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC 26.08	26121604
--------------	----------

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
------------------	-----------------

Rozmiar gwintu	M12
----------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	5 -pin
--------------	--------

Kodowanie	Z kodowaniem L
-----------	----------------

Wersja	osiowy
--------	--------

Wtyczka okrągła, LED	Nie
----------------------	-----

Pin

Kolor żyły


1	brązowy
---	---------

2	Biały
---	-------

3	niebieski
---	-----------

4	czarny
---	--------

5	różowy
---	--------



Schemat elektryczny

Schemat okablowania

