

技術データシート コネクタユニット 製品番号: 53800125 CU411-RS4



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

適している	セーフティ・レーザースキャナ RSL 410
	セーフティ・レーザースキャナ RSL 420

認証

認可	c TÜV Süd US
	TÜV南

コネクタ

コネクタ数	2 個数
コネクタ 1	
機能	マシンインターフェース
コネクタの種類	Sub-D付きケーブル
ケーブル長	450 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
極数	15 -極
コネクタ 2	
機能	データインターフェース
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	D コード

分類

関税分類番号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	亜鉛ダイカスト
重量	15,210 g
筐体色	黒色
取り付けの種類	パコネットシステム

電気的接続

コネクタ 1

機能	マシンインターフェース
コネクタの種類	Sub-D付きケーブル
ケーブル長	450 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
タイプ	メス
極数	15 -極

ピン	ピン配列	心線色
1	0 V	青
2	RES-I	白
3	+24 V	茶色
4	F1	黒色
5	A1	黄
6	F2	紫
7	F3	グレー / ピンク
8	F4	赤 / 青
9	n.c.	-


電氣的接続

ピン	ピン配列	心線色
10	n.c.	-
11	OSSDA1	グレー
12	OSSDA2	ピンク
13	n.c.	-
14	n.c.	-
15	MELD	赤

コネクタ 2

機能	データインターフェース
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	D コード
プラグケース	FE/SHIELD

ピン	ピン配列	心線色
1	TD+	黄
2	RD+	白
3	TD-	橙
4	RD-	青



アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	548521	CB-D15E-10000S-11GF	接続回線	パラメータメモリ: はい コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 15 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 10,000 mm シースの素材: PUR
	548522	CB-D15E-25000S-11GF	接続回線	パラメータメモリ: はい コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 15 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 25,000 mm シースの素材: PUR
	548523	CB-D15E-50000S-11GF	接続回線	パラメータメモリ: はい コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 15 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 50,000 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	548520	CB-D15E-5000S-11GF	接続回線	パラメータメモリ: はい コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 15 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

コネクタ関連・コネクタ

	製品番号	名称	製品	説明
	520083	AC-D15E-GF	接続回線	コネクタ: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 15 -極

注意	
	も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。