

Karta danych technicznych Rozdzielacz

Nr art.: 50130611

MD 7XXP-11-82IO4-12



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Obsługa i wskazanie
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane elektryczne

Wejścia

Element przełączający PNP

Parametry wydajnościowe

Prąd łączny 1,5 A

Dane wejściowe układu logicznego

Wejściowe napięcie znamionowe U_N 24 V DC

Przylącze

Przylącze główne

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe
Funkcja Połączenie z układem sterowania
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Typ male

Przylącza rozdzielacza

Liczba przylączy 8 Piece(s)
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał uszczelki o-ring TPU
Materiał styków pozłacane
Prąd roboczy na każdy styk 1,5 A

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C, w zależności od podłączonego przewodu

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 65

IP 67

Dopuszczenia c UL US

Klasyfikacja


Numer taryfy celnej 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585

Dane mechaniczne

Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 50 mm x 31 mm x 150 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 150 g
Moment dokręcania śrub 1 N·m


Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach




Przyłącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów
1	Port 1-8 / styk 1
2	Port 1-8 / styk 3
3	Port 1 / styk 4
4	Port 2 / styk 4
5	Port 5 / styk 4
6	Port 3 / styk 4
7	Port 7 / styk 4
8	Port 4 / styk 4
9	Port 6 / styk 4
10	Port 8 / styk 4
11	Port 1 / styk 2
12	Port 2 / styk 2




Przylącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów
1	+
2	n.c.
3	-
4	Sygnal 1 (NO)
5	PE



Schemat elektryczny



Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Napięcie robocze przyłożone
2	żółty, światło ciągłe	Sygnal 1

Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe

Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
50130282	KD S-M12-CA-P1-050	Kabel przyłączeniowy	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 12 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Tak Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR

Ogólne

Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
50134480	CAP M12K-Set	Przykrywka przylącza	Rodzaj: Pokrywka zamykająca na wolne sloty Rozmiar gwintu: M12 Materiał: Tworzywo sztuczne

Akcesoria

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.