

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50120434

KB RS232-2 HS 65x8

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	HS 65x8
Przeznaczony dla interfejsu	RS 232

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	RJ41
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy
Przylącze 3	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	Wtykowy
Typ	female
Liczba pinów	2 -pin
Wersja	osiowy
Właściwości przewodu	
Liczba żył	6 Piece(s)
Kolor płaszczka	szary
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód spiralny
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5 mm
Długość przewodu	2.800 mm
Materiał płaszczka	TPU
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie


Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza		RJ41
Pin	Obsadzenie pinów	
1	Ekranowanie	
2	n.c.	
3	GND	
4	TXD	
5	RxD	
6	CTS	
7	+5 V DC	
8	RTS	
9	n.c.	
10	n.c.	




Przylącze 2

Rodzaj przylącza		Sub-D
Typ	female	
Liczba pinów	9 -pin	
Wersja	osiowy	

Przylącze elektryczne



Pin	Obsadzenie pinów
1	n.c.
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	n.c.



Przylącze 3

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	Wtykowy
Typ	female
Liczba pinów	2 -pin
Wersja	osiowy