

Karta danych technicznych

Jednostka potwierdzająca

Nr art.: 50145465

AC-ABF12

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Funkcje

Funkcje	Odblokowanie dla AOPDs z funkcją mutingu
---------	--

Dane elektryczne

Uzbrojenie styków	2NO
Prąd przełączający przez przycisk	1 ... 1.000 mA
Obciążenie prądem, maks.	10 A

Parametry wydajnościowe

Znamionowe napięcie izolujące	500 V AC/DC
-------------------------------	-------------

Przylącze

Liczba przylączy	1 Piece(s)
Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Tworzywo sztuczne
Liczba pinów	4 -pin

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	72 mm x 56 mm x 80 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego	wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Masa netto	250 g
Kolor obudowy	czarny
	szary
Materiał blachy zaciskowej	Stal nierdzewna

Obsługa i wskazanie

Elementy sterujące	1 nadajnik komend
--------------------	-------------------

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 80 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-25 ... 80 °C

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 67
	IP 69K
Klasa ochrony	III

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Tworzywo sztuczne
Liczba pinów	4 -pin

Przyłącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów
1	NO(1)
2	NO(1)
3	NO(2)
4	NO(2)

Leuze

