

技术数据表

接口帽

配件编号: 50150597

MS 342

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合	BCL 300i
----	----------

电气数据

性能数据	
供电电压 U _B	18 ... 30 V, DC, (PELV , 2 类)

接口

类型	IO-Link
----	---------

服务接口

类型	USB 2.0
----	---------

连接

接口数量	1 个
连接1	
功能	IO-Link
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
连接2	
功能	维护接口
类型	USB
接头类型	USB 2.0小型-B
连接3	
功能	n.c.
类型	接头
连接4	
功能	FE 功能接地
类型	接头

机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm
外壳材料	金属
金属外壳	压铸铝
净重	230 g
外壳颜色	红色

操作和显示

显示类型	LED
LED数	2 个

环境数据

环境温度，储藏	0 ... 40 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	90 %

认证


防护等级	IP 65, 仅在螺丝拧紧的 M12 插头或电缆 螺纹连接并装好护帽时。连接罩课题连接 螺丝的最小拧紧扭矩为 1.4 Nm !
安全等级	III
符合由标准定义的EMC测试程序	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
符合由标准定义的冲击测试程序	IEC 60068-2-27, Ea试验
符合由标准定义的连续冲击测试程序	IEC 60068-2-27, Ea试验
符合由标准定义的振动测试程序	IEC 60068-2-6, FC试验

分类

税率编号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




电气连接

连接1

功能	IO-Link
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

引脚 引脚分配

1	L+ (VIN)
2	I/Q
3	L- (GND)
4	C/Q
5	保留




连接2

功能	维护接口
类型	USB
接头类型	USB 2.0小型-B

引脚 引脚分配

1	VB
2	D-
3	D+
4	ID
5	GND



电气连接

连接3

功能	n.c.
类型	接头

连接4

功能	FE 功能接地
类型	接头

操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色，长亮	BCL 和 MS 就绪
	绿色，闪烁	设备初始化，BCL 和 MS 未就绪
2	黄色，长亮	MS 342 通过 IO-Link 与主机通信
	黄色，闪烁	MS 342 准备好进行 IO-Link 通信，与主机无连接