

Karta danych technicznych Element przyłączeniowy

Nr art.: 50148809

MK 3007

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	BPS 3007i
------------------	-----------

Interfejs

Rodzaj	SSI
--------	-----

Przylącze

Liczba przylączy	3 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Funkcja	PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przylącza	Zaciski
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze 2

Funkcja	HOST/BUS IN
Rodzaj przylącza	Zaciski
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze 4


Rodzaj przylącza	USB
------------------	-----

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto	186 g
Kolor obudowy	czerwony



Przyłącze elektryczne

Funkcja	PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze elektryczne

Zaciski	Przypisanie
1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Przylącze 2

Funkcja	HOST/BUS IN
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	5 -pin

Zaciski	Przypisanie
1	DATA+
2	DATA-
3	n.c.
4	CLK-
5	CLK+

Przylącze 4

Rodzaj przyłącza	USB
------------------	-----