

기술 데이터 시트

단방향 플라스틱 광섬유 케이블

품목 번호: 50141253

KFX-L-10MLD-20

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 참고
- 상세 정보
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	KFX
작동 원리	투수광 원리
장치 종류	송신 및 수신 화이버
애플리케이션	일반 어플리케이션

특수 모델

특수 모델	표면 감지
-------	-------

광학 데이터

광빔 방출	측면
섬유심	다중 섬유심
	혼합된 섬유 배열
섬유심 재료	플라스틱
활성화된 섬유 직경	0.265 mm x 16 개수
LV461 감지 범위	0 ... 150 mm
LV462 감지 범위	0 ... 260 mm
LV463 감지 범위	0 ... 450 mm
LV463.XV 감지 범위	0 ... 675 mm
LV463.XR 감지 범위	0 ... 810 mm
LV463I.XR 감지 범위	0 ... 1,250 mm

측정 데이터

최소 물체 직경	1 mm
----------	------

기술 데이터

디자인	큐빅형
외부 직경	2.2 mm
순중량	27 g
헤드 재료	플라스틱
종류	고임 방지 기능이 있는 플라스틱 광섬유 케이블(KFX)
섬유 길이	2,000 mm
라이트 필드 너비	4.24 mm
섬유 피복 재료	PE
프로브 고정	2 x M2
최소 굴곡 반경(유동식)	R25
배열	기본형
$\lambda = 650\text{nm}$ 의 경우 댄핑	210 dB/km

환경 데이터


작동 시 주변 온도	-55 ... 70 °C
------------	---------------

분류

HS 번호	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



참고

⚠ 용도에 맞게 사용해야 합니다!	
⚠	이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
	자력이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
	용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

상세 정보

- 화이버 옵틱 센서 작동에 적합한 제품은 화이버 옵틱 앰프 LV461, LV462B 및 LV463, LV463.XV 및 LV463.XR입니다.
- 최대 감지 범위는 광섬유 케이블의 길이에 따라 제한됩니다.
- 광섬유 케이블 앰프에서 다음 설정을 사용하여 흰색 물체(90% 확산 반사)를 대상으로 측정한 감지 범위입니다.
 - 최대 응답 시간
 - 최대 증폭
 - 최대 스위칭 임계값

액세서리

일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50117785 **	KLC-4530	공구	종류: 절단 공구

** 납품 사양에 포함됨

액세서리

참고	
	제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.