

Hoja técnica

Pieza de sujeción

Código: 50111500

MC 012K-LS

Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para el grupo de productos	Sensores de conmutación, cilíndricos
Apropiado para	Sensores con diseño M12
	Sensores de la serie 212
	Sensores de la serie 412

Datos mecánicos

Diámetro interior	12 mm
Denominación química piezas de fijación, plástico	Poliamida (PA 66)
Peso neto	19 g
Versión de la pieza de fijación	Soporte presor
Tipo de fijación, del lado del sistema	Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo	De apriete con tope final
Tipo de pieza de fijación	Rígido
Material de la pieza de fijación	Plástico

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	0 ... 80 °C
---	-------------

Clasificación

Número de arancel	39174000
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100