

## Hoja técnica

## Reflector

Código: 50003186

TK 60

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos mecánicos

Diseño	Redondo
Dependiente de la dirección	No
Tamaño del triple	3 mm
Medida de montaje, espesor	7,8 mm
Medida de montaje, diámetro	64,2 mm
Superficie de reflexión, diámetro	55 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PMMA8N
Estructura de superficie activa	Triple
Peso neto	20 g
Tipo de fijación	Fijación pasante Se puede pegar en el lado trasero

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

### Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

### Clasificación

Número de arancel	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

