

## Scheda tecnica dati


### Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50143386

KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-050

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Applicazione           | Resistenza ad olio e lubrificanti |
| Idoneo per interfaccia | CANopen                           |
|                        | DeviceNet                         |

### Dati elettrici

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Dati di potenza       |                 |
| Tensione di esercizio | Max. 60 V CA/CC |

### Collegamento

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Collegamento 1              |                      |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 5 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Angolare             |
| Connettore circolare, LED   | No                   |

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento 2              |                                                                                          |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                                                                     |
| Grandezza della filettatura | M12                                                                                      |
| Tipo                        | female                                                                                   |
| Numero di poli              | 5 poli                                                                                   |
| Codifica                    | Codifica A                                                                               |
| Modello                     | Angolare                                                                                 |
| Bloccaggio                  | Raccordo filettato, ottone nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprietà del cavo            |                                                                                                                 |
| Numero di conduttori          | 4 pezzo(i)                                                                                                      |
| Sezione del conduttore        | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                            |
| AWG                           | 24                                                                                                              |
| Colore della guaina           | Viola                                                                                                           |
| Schermato                     | Sì                                                                                                              |
| Senza silicone                | Sì                                                                                                              |
| Modello di cavo               | Cavo di interconnessione                                                                                        |
| Diametro del cavo (esterno)   | 7 mm                                                                                                            |
| Lunghezza cavo                | 5.000 mm                                                                                                        |
| Materiale della guaina        | PUR                                                                                                             |
| Isolamento del conduttore     | PE                                                                                                              |
| Idoneità per catena portacavi | Sì                                                                                                              |
| Velocità di traslazione       | Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s <sup>2</sup> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche della guaina esterna | Senza CFC, cadmio, silicone, alogeni e piombo, colore opaco, a bassa adesione, resistenza alle abrasioni, buone proprietà per la lavorazione a macchina                                                                                                  |
| Resistenza della guaina esterna      | Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina ai sensi della VDE 0472 paragrafo 803 test B, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |

### Dati meccanici

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Apertura della chiave                     | 13 mm                       |
| Peso netto                                | 282 g                       |
| Cicli di curvatura                        | 5.000.000 pezzo(i)          |
| Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 10 x diametro del cavo |
| Raggio di curvatura posa fissa, min.      | Min. 5 x diametro del cavo  |

### Comando e visualizzazione

### Dati ambientali

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile | -30 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa      | -40 ... 80 °C |

### Certificazioni

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Grado di protezione | IP 67   |
|                     | IP 65   |
| Omologazioni        | c UL US |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ECLASS 16.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

Collegamento elettrico

Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 5 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Angolare             |
| Connettore circolare, LED   | No                   |

Collegamento 2

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                                                                     |
| Grandezza della filettatura | M12                                                                                      |
| Tipo                        | female                                                                                   |
| Numero di poli              | 5 poli                                                                                   |
| Codifica                    | Codifica A                                                                               |
| Modello                     | Angolare                                                                                 |
| Bloccaggio                  | Raccordo filettato, ottone nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |

Schemi elettrici

