

## 技術データシート

## ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 50131389

CSL505-T25-575-M8

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 適したレシーバ
- 製品キー
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|          |         |
|----------|---------|
| シリーズ     | 505     |
| 動作原理     | 1方向原理   |
| デバイス種類   | トランスミッタ |
| アプリケーション | 精確な物体検出 |

特別モデル

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 特別モデル | クロスビームスキャン<br>対角ビーム走査<br>平行ビーム走査 |
|-------|----------------------------------|

光学的仕様

|       |             |
|-------|-------------|
| 動作範囲  | 0.3 ... 5 m |
| 動作範囲  | 保証検出範囲      |
| 計測領域長 | 575 mm      |
| ビーム本数 | 24 個数       |
| ビーム間隔 | 25 mm       |
| 光源    | LED, 赤外線    |
| 波長    | 860 nm      |
| 送信号形式 | パルス化        |

測定データ

|         |         |
|---------|---------|
| 最小検出体直径 | 27.5 mm |
|---------|---------|

電氣的仕様

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| サプレッサ               | 極性逆付防止<br>短絡保護<br>誘導保護 |
| パフォーマンスデータ          |                        |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC        |

コネクタ

|         |                  |
|---------|------------------|
| コネクタ数   | 1 個数             |
| コネクタ 1  |                  |
| 機能      | ディスプレイ入力<br>電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ            |
| ネジ寸     | M8               |
| タイプ     | オス               |
| 素材      | 金属               |
| 極数      | 4 -極             |
| コーディング  | A コード            |

機械の仕様

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 外形                 | 角型                     |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 10 mm x 27 mm x 650 mm |
| 筐体の素材              | 金属                     |
| 筐体 金属              | アルミ                    |
| レンズカバーの素材          | プラスチック                 |
| 筐体色                | 銀                      |
| 取り付けの種類            | 通路設置                   |

操作と表示

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 表示の種類        | LED                |
| LEDの数        | 1 個数               |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア<br>ピン配列に関して |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 65 °C |

認証


|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 65 |
| 保護等級 | III   |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0   | 27270910 |
| ECLASS 9.0   | 27270910 |
| ECLASS 10.0  | 27270910 |
| ECLASS 11.0  | 27270910 |
| ECLASS 12.0  | 27270910 |
| ECLASS 13.0  | 27270910 |
| ECLASS 14.0  | 27270910 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



取扱説明書の仕様書・寸法図の章にある正確な寸法を守ってください。


電気的接続

コネクタ 1

|         |           |
|---------|-----------|
| 機能      | デイスエーブル入力 |
| コネクタの種類 | 電力供給      |
| ネジ寸     | 丸形プラグ     |
| タイプ     | M8        |
| 素材      | オス        |
| 極数      | 金属        |
| コーディング  | 4 - 極     |
|         | A コード     |

ピン      ピン配列

|   |      |
|---|------|
| 1 | V+   |
| 2 | n.c. |
| 3 | GND  |
| 4 | IN 1 |



操作と表示

| LED | ディスプレイ | 意味     |
|-----|--------|--------|
| 1   | オフ     | オフ     |
|     | 赤、連続点灯 | 動作可能状態 |
|     | 赤、点滅   | エラー    |

適したレシーバ

| 製品番号     | 名称                | 製品          | 説明                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50131333 | CSL505-R25-575-M8 | ライトカーテンレシーバ | アプリケーション: 精確な物体検出<br>特別モデル: 平行ビーム走査, クロスビームスキャン, ティーチ入力, 対角ビーム走査, 警告出力<br>動作範囲: 0.3 ... 5 m<br>デジタルスイッチ出力: 2 個数<br>スイッチ出力: トランジスタ, プッシュプル, ライト/ダーク切り替え可<br>コネクタ: 丸形プラグ, M8, 4 -極 |

製品キー

製品名 : CSL505-XXXX-ZZZZ-AA-BBB

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| X    | 動作原理<br>T: トランスミッタ<br>R: レシーバ                                                |
| YYY  | ビーム間隔<br>05 : 5 mm<br>12.5: 12.5 mm<br>25: 25 mm<br>50: 50 mm<br>100: 100 mm |
| ZZZZ | 計測領域長<br>測定領域長[mm]ビーム間隔に依存                                                   |
| AA   | 電氣的接続<br>M8 : M8丸形プラグコネクタ、4極 (プラグ)                                           |

注意



☞ 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

| 製品番号     | 名称                | 製品   | 説明                                                                                                                  |
|----------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 4 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: いいえ<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PVC |

アクセサリ

|                                                                                  | 製品番号     | 名称                | 製品   | 説明                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50130871 | KD U-M8-4W-V1-050 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, L字型, メス, 4 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: いいえ<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PVC |

設定デバイス

|                                                                                  | 製品番号     | 名称               | 製品    | 説明                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|--------------------------------------|
|  | 50132069 | CSL505-Interface | モジュール | 機能: 設定およびテストデバイス<br>コネクタ: D-sub コネクタ |

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。