

Hoja técnica

Lente supletoria

Código: 50117780

KL-M03

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Accesorios



La figura puede variar


Datos técnicos

Datos básicos	
Incluye	2
Funciones	
Funciones	Enfoque del punto de luz
Datos ópticos	
Tamaño del punto de luz [con distancia 0,5 mm de sensor]	
Distancia del foco	8 mm
Datos mecánicos	
Peso neto	3 g
Tipo de fijación	Enroscable

Clasificación	
Número de arancel	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



Accesorios

Generalidades

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50117758	KFX-ETA-320	Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor	Campo de aplicación: Detección de objetos de alta precisión Salida del haz de luz: Frontal Núcleo de fibra: Núcleo monofibra Diámetro externo: 1,25 mm Longitud de fibra: 2.000 mm Material de recubrimiento de fibra: PE Tendido: Estándar
	50117759	KFX-ETC-320	Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor	Campo de aplicación: Aplicaciones generales Salida del haz de luz: Frontal Núcleo de fibra: Núcleo de fibras múltiples, Disposición de fibras coaxiales Diámetro externo: 1,25 mm Longitud de fibra: 2.000 mm Material de recubrimiento de fibra: PE Tendido: Estándar
	50117760	KFX-ETD-320	Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor	Campo de aplicación: Detección de objetos precisa Salida del haz de luz: Frontal Núcleo de fibra: Núcleo monofibra Diámetro externo: 1,25 mm Longitud de fibra: 2.000 mm Material de recubrimiento de fibra: PE Tendido: Estándar

Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.