

## Technisches Datenblatt Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50135134

KD S-M12-8W-P1-100

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig |
|-------------|----------------------------|

Elektrische Daten

Leistungsdaten

|                  |            |
|------------------|------------|
| Betriebsspannung | 30 V AC/DC |
|------------------|------------|

Anschluss

Anschluss 1

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anschlusses   | Rundstecker                                                                             |
| Gewindegröße          | M12                                                                                     |
| Typ                   | female                                                                                  |
| Werkstoff Griffkörper | PUR                                                                                     |
| Polzahl               | 8 -polig                                                                                |
| Kodierung             | A-kodiert                                                                               |
| Ausführung            | gewinkelt                                                                               |
| Rundstecker, LED      | Nein                                                                                    |
| Verriegelung          | Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd |

Anschluss 2

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|

Leitungseigenschaften

|                                |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Adern                   | 8 St.                                                                                                                                                                             |
| Aderquerschnitt                | 0,25 mm²                                                                                                                                                                          |
| AWG                            | 24                                                                                                                                                                                |
| Farbe Mantel                   | schwarz                                                                                                                                                                           |
| Geschirmt                      | Ja                                                                                                                                                                                |
| Silikonfrei                    | Ja                                                                                                                                                                                |
| Leitungsausführung             | Anschlussleitung (einseitig offen)                                                                                                                                                |
| Leitungsdurchmesser (außen)    | 6,6 mm                                                                                                                                                                            |
| Leitungslänge                  | 10.000 mm                                                                                                                                                                         |
| Werkstoff Mantel               | PUR                                                                                                                                                                               |
| Aderisolation                  | PP                                                                                                                                                                                |
| Verfahrgeschwindigkeit         | max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 5m/s²                                                                                                      |
| Schleppkettentauglichkeit      | Ja                                                                                                                                                                                |
| Eigenschaften des Außenmantels | FCKW-, cadmium-, silikon- halogen-, und bleifrei, matt, adhäsionsarm, abriebresistent, maschinell gut verarbeitbar                                                                |
| Beständigkeit des Außenmantels | hydrolyse- und mikrobebeständig, gute Öl-,Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Torsionstauglichkeit           | ± 30° / m (max. 2 Mio. Zyklen bei 35 Zyklen / min)                                                                                                                                |

Mechanische Daten

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Schlüsselweite                        | 13 mm                         |
| Nettogewicht                          | 564 g                         |
| Biegezyklen                           | 2.000.000 St.                 |
| Biegeradius flexible Verlegung, min.  | min. 10 x Leitungsdurchmesser |
| Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. | min. 10 x Leitungsdurchmesser |

Bedienung und Anzeige

Umgebungsdaten

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung  | -20 ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung | -40 ... 80 °C |

Zertifizierungen

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 65 |
|           | IP 67 |

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27279218 |
| ECLASS 9.0      | 27060311 |
| ECLASS 10.0     | 27060311 |
| ECLASS 11.0     | 27060311 |
| ECLASS 12.0     | 27060311 |
| ECLASS 13.0     | 27060311 |
| ECLASS 14.0     | 27060311 |
| ECLASS 15.0     | 27060311 |
| ECLASS 16.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |
| ETIM 7.0        | EC001855 |
| ETIM 8.0        | EC001855 |
| ETIM 9.0        | EC001855 |
| ETIM 10.0       | EC001855 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Art des Anschlusses   | Rundstecker |
| Gewindegröße          | M12         |
| Typ                   | female      |
| Werkstoff Griffkörper | PUR         |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Polzahl          | 8 -polig                                                                                |
| Kodierung        | A-kodiert                                                                               |
| Ausführung       | gewinkelt                                                                               |
| Rundstecker, LED | Nein                                                                                    |
| Verriegelung     | Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd |

| Pin | Adernfarbe |
|-----|------------|
| 1   | weiß       |
| 2   | braun      |
| 3   | grün       |
| 4   | gelb       |
| 5   | grau       |
| 6   | rosa       |
| 7   | blau       |
| 8   | rot        |



Anschluss 2

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|

Schaltbilder

Verdrahtungsschema

